

Hymer Sprossen-Anlegeleiter

22 rutschsicher profilierte Sprossen,
Holmlänge 6,36 m, aus Aluminium

Artikelnummer: 335224



Hymer Sprossen-Anlegeleiter

Sprossen-Anlegeleiter

- 22 rutschsicher profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 6,64 m
- Holmlänge 6,36 m
- Sprossen Tiefe 30 mm
- Breite 425 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- Traverse am Holmende
- aus Aluminium
- belastbar bis 150 kg
- Gewicht 13,6 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie








Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Leiter Ausführung	einteilig
Leitertyp	Sprossen-Anlegeleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Material	Aluminium	Unterbau	Traverse
Holmlänge	6,36 m	Nutzung	einseitig
Arbeitshöhe	6,64 m	klappbar	nein
Sprossen Anzahl	22	fahrbar	nein
Stufen-/Sprossentyp	rutschsicher profilierte Sprossen	Treppengängig	nein
Tiefe Sprossen	30 mm	Norm	DIN EN 131
Breite	425 mm	Garantie	10 Jahre
Breite Quertraverse	1,142 m	Gewicht	13,6 kg
belastbar bis	150 kg		

Zubehör

224581		Einhängetritt, Für Sprossenstehtleiter, Traglast 150 kg
224582		Antistatikband, Für Leiter
224585		Einhängehaken, Für Sprossenstehtleiter, Traglast 25 kg
656137		Wandabstandshalter, Für Sprossenstehtleiter
678796		Einhängetritt, Für Sprossenstehtleiter, Traglast 150 kg

Dazu passt auch ...

149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
204801		Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar
520203		Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb
526758		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE

