

META

Aktenregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1256 x 600 mm, Feldlast 1000 kg / Fachlast 100 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden / 6 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 594131



Das Lagersystem



META Akten-Steckregal

Anbauregal

META Aktenregal - Anbaufeld



- Geeignet für Archivräume
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1256 x 600 mm
- Feldlast 1000 kg / Fachlast 100 kg
- Fach Breite x Tiefe 1250 x 600 mm
- 7 Ebene(n) mit Stahlboden / 6 Ordnerhöhen
- Ebenen mit steckbarer Mittel-Anschlagkante gegen das Herausfallen von Ordnern
- Im Raster von 25 mm verstellbar






- M-förmige Längskanäle mit 5-facher Abkantung sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
- Nutzung beidseitig
- Hohe Stabilität durch Längsriegel
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Längsriegel und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt vormontiert
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt
- 5 Jahre Garantie

Technische Details





Möbeltyp	Regal	Nutzung	beidseitig
Regaltyp	Aktenregal	Material	Stahl
Regalsystem	Stecksystem	Regal Ausstattung	Böden
Regalfeld	Anbaufeld	Fachbreite	1250 mm
geeignet für (Branche/Bereich)	Archivräume	Fachtiefe	600 mm
Höhe	2200 mm	Farbe Ständer	lichtgrau // RAL7035
Breite	1256 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	600 mm	Ordnerhöhen	6 Stück
Böden / Ebenen Anzahl	7 Stück	Oberfläche Boden	verzinkt // pulverbeschichtet
Fachlast	100 kg	Oberfläche Ständer	verzinkt // pulverbeschichtet
Feldlast	1000 kg	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Lieferumfang	Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Längsriegel und Ebenen gem. Angebot
Böden / Ebenen Ausstattung	Mittel-Anschlagkante	Anlieferung	vormontiert
Böden / Ebenen Stabilität	M-förmige Längskanäle // Sicherheitskantung	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Böden / Ebenen höhenverstellbar	ja	Garantie	5 Jahre
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Gewicht	67,8006 kg
Stabilität / Aussteifung / Verst	Längsriegel		

Zubehör

101520		Fachteiler, Für Aktenregal, Freistehend, stufenlos verstellbar, Passend für 25 mm Bodenkantungshöhe, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
150072		Fußverdübelungsset für Anbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

150122		Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, In lichtgrau
488495		Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1006 x 636 mm, Feldlast 1000 kg / Fachlast 80 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden / 6 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
593955		Fachboden für Steckregal, Breite x Tiefe 1250 x 600 mm, Für eine Fachlast von 100 kg, Ausgestattet mit Längskanal und Sicherheitskantung, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
594018		Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 756 x 635 mm, Feldlast 1000 kg / Fachlast 80 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden / 6 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
609137		Wandverdübelung für Anbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

146193		Miniwagen, Traglast 50 kg, mit 3 Etage(n), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz, Höhe x Länge x Breite 1065 x 650 x 360 mm, mit 2 Drahtkörbe, 1 Drahtboden, mit Gummi-Bereifung
528204		Rolltritt, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau, Trittfläche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen
529925		Leichte Büro-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podesthöhe 0,85 m, Breite x Tiefe 250 x 250 mm, aus Aluminium
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg