

Technisch specificatieblad

Kabeldozen B 10 M, met schroefdraad



Artikelnr. 2002167



Beschermingsgraad IP54, nominale spanning 660 V, nominale doorsnede 2,5 - 4 mm², in combinatie met de aardklem 700/6 M heeft de kast de nominale diameter 4 mm², 2 bevestigingsgaten voor schroeven tot 5 mm Ø op de buitenzijde van de kast. 4 dekselschroeven, 7 uitbrekbare invoeren met schroefdraad M20 x 1,5, bij voorkeur voor wartels met korte schroefdraad.
Binnenwerkse maat: 80x80x39 mm.



UF Duroplast, Aminoplast type 131.5

Extra productbeschrijving 1	B 10/4 M VDE: met 5-polige klemsteen 700/4 BM van melamine voor max. 4 geleiders 2,5 mm ² per klem
-----------------------------	---

Stamgegevens


Bestelnr.	2002167
Type	B 10 M
Omschrijving 1	Kabeldoos Pg16, 4mm ² 660V,IP54
Dimensie	91x91x51
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Thermoharder, aminoplast type 131.5
Materiaal-afk.	UF
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	5,00 Stuk
Gewicht	14,53 kg/100 st.

Technisch specificatieblad

Kabeldozen B 10 M, met schroefdraad

Artikelnr. 2002167

Technische gegevens



Lengte	91,00 mm
Breedte	91,00 mm
Zijhoogte	51,00 mm
Binnenafmetingen	80x80x39 mm
Afmetingen LxBxH	91x91x51 mm
Afmetingen	91 x 91 x 51 mm
Rijgbaar	<input type="checkbox"/>
Aantal invoeren	7,00
Soort invoer	Kabel
Soort invoer	Schroefverbinding
Soort doorvoer behuizing	Schroefdraad en voorgeperst gat
Nominale isolatiespanning Ui	660,00 V
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Kabelinvoeren	7 uitbrekbare invoeren met schroefdraad M20 x 1,5
Invoer achteraan	<input type="checkbox"/>
Explosieveilige uitvoering	<input type="checkbox"/>
moeilijk ontvlambaar	Vlamvertragend volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C
Vorm	vierkant
Functiebehoud (ETIM)	Zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Voor buisdiameter	20 mm
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met afscherming	<input type="checkbox"/>
Met deksel	Ja
Met deksel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montagetype	Opbouw
Nominale doorsnede	2,50 - 4,00 mm ²
Nominale spanning	660,00 V
Beschermingsgraad	IP54
Beschermingsgraad	IP54
verzegelbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Transparante deksel	<input type="checkbox"/>
Weersbestendig	<input type="checkbox"/>