

Technisch specificatieblad

Wandgoten SIGNA BASE 70170

Artikelnr. 6132730



Bodemdeel kanaal van de wandgoot SIGNA BASE voor verborgen kabelgeleiding en apparaatbouw binnen. 2 kanaalkoppelingen zijn meegeleverd.

Bodemdeel kanaal met vloerperforatie voor rechtstreekse montage tegen de wand. Richtingsveranderingen met de hulpstukken uitvoeren en gooteinden met de eindstukken afsluiten.




PVC Polyvinylchloride

Producttekst normen	Getest conform NEN-EN 50085-1 en NEN-EN 50085-2-1.
Producttekst inhoud pakket	Goot en deksel moeten afzonderlijk worden besteld.

Stamgegevens

Bestelnr.	6132730
Type	BRK 70170 cws
Kleur	crèmewit
RAL-nummer	9001
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2 m
Gewicht	156,35 kg/100 m

Technische gegevens



Lengte	2.000,00 mm
Breedte	170,00 mm
Zijhoogte	70,00 mm
Aantal deksels	1
Aantal insteekbare scheidingswanden	1
Uitvoering achterwand (binnenzijde)	Doorlopende DIN-rail
Model rechthoekig	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Kabelklem	<input checked="" type="checkbox"/>
Kanaalverbinder	<input checked="" type="checkbox"/>
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	<input checked="" type="checkbox"/>
Nuttige doorsnede	10.056,00 mm ²
Dekselbreedte	80 mm
Breedte bovenstuk 2	0,00 mm
Breedte bovenstuk 3	0,00 mm
Deksel meegeleverd	<input type="checkbox"/>

Technisch specificatieblad

Wandgoten SIGNA BASE 70170

Artikelnr. 6132730



Technische gegevens

Beschermfolie	<input checked="" type="checkbox"/>
Symmetrisch	<input checked="" type="checkbox"/>