

Productdatablad

Smart Radio DAB+ Bluetooth®



Artikelnr.

DAB CD BT SW

Smart Radio DAB+ Bluetooth®

voor installatie in 1-voudige of meervoudige afdekramen en opbouwkasten inclusief netvoeding

Bedoeld gebruik

- DAB-ontvangst in frequentiebereik 174 MHz tot 240 MHz
- VHF-ontvangst in frequentiebereik 87,5 MHz tot 108 MHz
- Weergave en sturing van muziek van mobiele apparaten over Bluetooth®
- Montage op inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073
- Diepte van de inbouwdoos (binnenmaat): min. 40 mm

Producteigenschappen

- Digital radio met display en tiptoetsen
- Front van echt glas
- Stereo-ontvangst
- Aansluitklemmen voor twee luidsprekers
- Stereo-/mono-omschakeling
- Eenvoudige bediening
- Geïntegreerde antenne voor DAB+ en VHF
- Goede ontvangstkwaliteit
- Zenderzoeken automatisch
- Opslaan van 8 favoriete zenders DAB+ en 8 favoriete zenders VHF (blijven na netspanningsuitval behouden)
- Opslaan van 8 Bluetooth®-audiobronnen
- Bluetooth®-apparaatnaam kan worden gewijzigd
- Inschakelen met laatst gekozen zender
- Inschakelen met laatste gekozen volume
- Inschakelen met laatste bedrijfsstand (DAB+, VHF of Bluetooth®)
- Weergave van zenderinformatie, tijd en actuele instellingen
- Actuele tijd via RDS en DAB+
- Display-helderheid instelbaar
- Nachtmodus
- Wekfunctie
- Sleep-modus
- In-/uitschakelen via secundaire aansluiting
- Line-out-uitgang (AUX) voor aansluiting van externe versterkers
- Optioneel externe antenne art.nr.: RAD-ANT

Nevenunitfunctie

Via de neventoestelingang kan de radio samen met de verlichting geschakeld worden.

Toebehoren:

luidsprekermodule art.nr.: LSM CD 4 ..

externe antenne art.nr.: RAD-ANT

Reserveonderdeel:

netvoeding art.nr.: NT-AUDIO

display art.nr.: DAB CD BT-DISP WW, DAB CD BT-DISP SW

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V ~
Netfrequentie:	50/60 Hz
Aansluiting	schroefklemmen
max. klembereik:	1 x 2,5 mm ² of 1 x 1,5 mm ²
Verbruik stand-by:	< 1 W
Verbruik in bedrijf:	< 4 W
Temperatuurbereik:	0 ... +50 °C
Luchtvochtigheid:	15 ... 90 % (geen condensatie)
DAB-frequentiebereik:	174 ... 240 MHz
VHF-frequentiebereik:	87,5 ... 108 MHz
Bluetooth®:	A2DP, AVRCP
Radiofrequentie:	2,402 ... 2,480 GHz
Zendvermogen:	< 4 dBm
Aansluitkabel separate luidspreker:	Luidspreker tweelingkabel H03VH-H, 2 x 0,75 mm Alternatief: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 mm
Lengte aansluitleiding:	max. 5 m

Kleur:
zwart

Materiaal:
glas