

# RF-ontvanger met 2 kanalen, 12 – 24 Vac of Vdc, voor opbouw

05-335

4 jaar  
garantie

Deze opbouwontvanger heeft 4 werkingsmodi. Je kunt per kanaal een externe impulsdrukknop aansluiten. Je mag het toestel alleen gebruiken voor het schakelen van laagspanningsbelastingen. Het toestel heeft volgende toepassingen:

- AAN/UIT, via 2-knopsfunctie;
- AAN zolang gedrukt wordt, via drukknopfunctie;
- bediening van rolluik of jaloezie, via 2-knopsfunctie.

De rolluik- en jaloeziefunctie mag je alleen voeden met gelijkstroom.



## Technische gegevens

RF-ontvanger met 2 kanalen, 12 – 24 Vac of Vdc, voor opbouw

- Mogelijke toepassingen zijn: 2-knops aan/uit functies, drukknopfuncties of 2-knops rolluikfunctie
- Vooral in combinatie met zonwering, ventilatie of raamdecoratie
- Voedingsspanning: 12-24 V AC of DC
- Maximale contactbelasting: AC: 24 V, 1 A (24 VA); DC: 30 V, 1 A (30 W)
- Niet compatibel met de draadloze bridge
- Communicatieprotocol: Easywave
- Werkfrequentie: 868.3 GHz
- Afmetingen (HxBxD): 63 x 70 x 35 mm
- Markering: CE

