

Inspire Zwart 4300lm 4000K Ra>80 DALI / Push Dim

Artikelcode: 212089
 EAN: 7021982120893



Elektrisch

System wattage: 34W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 8, B16: 13, C10: 12, C16: 20

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 4300lm
 Werkzaamheid: 126 lm/W
 Kleurtemperatuur: 4000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L80/B20>100,000
 Lichtverdeling: Direct/Indirect 50/50%
 Optiek: Cubic Optic Noir
 UGR: UGR<10
 Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: DALI / Push Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: D

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Zwart (RAL 9004)
 Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

Montage/Aansluiting




Montage: Ophanging, Binnen
 Pendelkit: 2 X 2 m kabelkit
 Kabel: Cable 5x0,75mm² 2,5m

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1241
 Breedte (mm) W: 38
 Hoogte (mm) H: 67
 Gewicht (kg) bruto/netto: 2.7 / 2.5

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1345 x 125 x 88



7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 8 9 3