

## BOARDLIGHT WCL 1200 4000 830 IP20

<b>Artikelnummer</b>	<b>GTIN</b>
E010849800	4015120849800

### Productbeschrijving

- LED-schoorbordverlichting
- 30 W lichtkleur ca. 3000 K warmwit
- Plafondopbouwmontage
- Directe wand-/schoorbordverlichting



### Technische gegevens

#### ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Wand- en plafondarmatuur
Op afstand te bedienen	–
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, SundaHus, AEEA
Garantie	3 jaar

#### BEVESTIGING

Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Plafond
Aansluitbare kabeldiameter	2,5 mm <sup>2</sup>
Aantal contacten	3

#### BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 1190 mm x Breedte 171 mm x Hoogte/diepte 48 mm
Gewicht	3770 g
Materiaal	Gelakt staal
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 – 93 %, niet condenserend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9003
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	650 °C

#### ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
-------------------	--------

Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	230 – 230 V AC / 50 – 50 Hz
Inschakelstroom	11,8 A / 457 µs
Lekstroom	0,017 mA
Stand-byverbruik	0 W


#### VERLICHTING

Lichtuitreding	direct
Stralingshoek	60 °
Flikkerfactor	< 3 %
Nominaal vermogen P	36 W
Lichtstroom	3750 lm
Lichtopbrengst	104 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index Ra	> 80
Kleurtolerantie	4 SDCM
Color Quality Scale	CQS > 80
Nominale levensduur L70B10 Bij 25 °C	105000 h
Nominale levensduur L70B50 Bij 25 °C	110000 h
Nominale levensduur L80B10 Bij 25 °C	65000 h
Nominale levensduur L80B50 Bij 25 °C	70000 h
Nominale levensduur L90B10 Bij 25 °C	35000 h
Nominale levensduur L90B50 Bij 25 °C	35000 h
Fotobiologische veiligheid	RG1


## BOARDLIGHT WCL 1200 4000 830 IP20

**Artikelnummer**      **GTIN**  
E010849800            4015120849800


### Maattekening



### Lichtverteilungskurve\_Bild (web)



### Schakelschema



Standardschema

### Gedetailleerde productbeschrijving

- LED-schoolbordverlichting voor de verlichting van verticale oppervlakken
- 30 W, lichtkleur 3000 K
- Verblindings- en flakkervrij direct licht
- Plafondopbouwmontage zonder verder toebehoren
- EVSA meegeleverd