

Pakiet podstawowych urządzeń do produkcji przewodów hydraulicznych

Kod Opis

15 762 S Crimp 137 400V 3 fazy 50/60Hz bez szczęk

Wydajność: 1" 1/4 4SP
Zakres zakuwania: 4 - 70 mm
Siła zacisku: 137t
Otwarcie ze szczękami: +28 mm
Całkowite otwarcie: 100 mm
Długość szczęk głównych: 75 mm
Silnik: 2,2kW

**10 953 Zestaw 9 szczęk (15 18 21 24 27 33 39 45 48)
S Crimp 137**

10 995 2 dodatkowe mocowania na szczęki

12 263 EG Pistolet do szybkiej wymiany szczęk

15 483 S Cut 22 400V 3 fazy 50/60Hz

Wydajność: 1"1/4 4SP
Silnik: 2,2kW
Tarcza tnąca: faliste ostrze Ø 254 mm
Max. średnica zew. węża: 50 mm
prędkość obrotu: 3000 obr/min


**14 953 H Skive (ręczna skórowarka) bez narzędzi
do skórowania**

**DIV Zestaw do skórowania zewnętrznego ESE -
8 trzpieni 6/32 (6/8/10/13/16/19/25/32)
dla H Skive**

Cena zestawu 5999 Euro

Promocyjna cena zestawu 5119 Euro

S Crimp 137



S Cut 22



H Skive



Istnieje możliwość zamówienia maszyn S Crimp 137 oraz S Cut 22 z zasilaniem 230V - 1 fazowym