



INSTA SCHUETZ MIT 2SCHLIESSERN UND 2 OEFFNERN
KONTAKT FUER AC 230,400V 25A ANSTEUERUNG
AC24V

Abbildung ähnlich

Technische Daten:

Anzahl der Öffner		2
Anzahl der Schließer		2
Einbautiefe	mm	64
Anzahl der Teilungseinheiten für Breite		2
Schaltvermögen Wirkleistung / bei Glühlampenlast	W	2000
Art der Spannung		
• zur Betätigung		AC
• der Betriebsspannung		AC
Steuerspeisespannung / Bemessungswert	V	24
Betriebsstrom / Bemessungswert	A	25
Betriebsspannung / Bemessungswert		
• minimal	V	440
• maximal	V	440
Schutzart IP		IP20
Produkterweiterung / einbaubar / Zusatzeinrichtungen		Ja
Produktbestandteil / Schieber für Handschaltung		Nein

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Global Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/mall>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)


<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TT5832-2/all>


Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT5832-2

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

Datanorm [GAEB81](#) [GAEB83](#) [RTF](#) [TXT](#)





letzte Änderung:

13.07.2010