



Für zöllige Schraubengrößen von 5/32" bis 1 3/8".

Komplettsatz mit Knüppelratschen 1/4" und 1/2". Für zöllige Schrauben. 65-teilig.



Steckschlüsseleinsätze von 5/32" bis 1 3/8". Zündkerzen-Spezialeinsätze 5/8" und 13/16". Schraubereinsätze mit Vierkantantrieb für Schlitzschrauben, Kreuzschlitzschrauben, TX-Schrauben (mit stirnseitiger Bohrung) und Innensechskantschrauben. 5 Innensechskant-Schlüssel (abgewinkelt) von 0,05" bis 1/8". 4 Verlängerungen. 2 Kreuzgelenke. Schraubegriff mit Vierkant. Sonstiger Inhalt siehe Abbildung.

Das wichtigste Teil: die Ratsche. Aus einem Stück aus CrV-Stahl geschmiedet. Gehärtet und mit makelloser Verzahnung: mehrere der 72 Zähne rasten gleichzeitig ein und übertragen extrem hohes Drehmoment. Mit Entriegelungsmechanismus: Lösen der Einsatzwerkzeuge durch Knopfdruck.

Klicken Sie hier für weitere Informationen

Lieferung in kompaktem Kunststoffkoffer. Hochfest, mit Schnappverschluss und stabiler Einlage. Composition and design copyright by PROXXON.

NO 23 294



1 Schraubendrehergriff mit 1/4"-Vierkant. Im Griff oben 1/4"-Aufnahme zum Aufsetzen einer Ratsche oder eines T-Stückes.



Qualität gewinnt:

Werte für Härte und maximales Drehmoment sind besser, als von DIN/ISO gefordert. Die Maßhaltigkeit liegt innerhalb der zugelassenen Toleranzen.