

SCHEREN

Nr.	Länge mm Zoll	Ausführung	Gewicht g
-----	---------------------	------------	--------------

Universal Blechscher

5-306	180 7"	schwarz emailliert, Kopf pollert	85
-------	--------	----------------------------------	----

Telefon- und Kabelschere

5-302	130 5"	verchromt mit grober Verzahnung	67
5-308	125 5"	mit feiner Verzahnung einseitig innen, verchromt	67

Haushaltsschere

5-311	180 7"	pollert-verchromt	80
-------	--------	-------------------	----

Klemmschere

5-161	130 7"	rostfrei, mit gezahnten Greifbacken	80
-------	--------	-------------------------------------	----

Spezial-Blechscher

5-301	110 7"	mit Verzahnung, besonders schlank, verchromt	80
-------	--------	--	----

Keramik-Schere


5-353	175 7"	mit Keramik-Schneiden z.B. für Kevlar und	80
-------	--------	---	----




5-306



5-302



5-308



5-311



5-161



5-301

HANDWERKZEUGE

Nr.	Länge mm	Kopf Gewicht
-----	-------------	-----------------

Schlosserhammer nach DIN 1041

im Gesenk geschmiedet, maßgenau geschliffen, Pinne und Bahn feingessedlackiert und rostgeschützt, mit doppelt geschweiftem Eschenstiel

7-112	260	100
7-114	280	200
7-116	300	300
7-119	320	500

Nr.	Länge mm	Kopf-Ø mm
-----	-------------	--------------

Kunststoffhammer

mit schlagfesten Kunststoff-Einsätzen, lackierter Stiel

7-121	255	22
7-122	265	27
7-123	285	32

Nr.	Klingen- breite mm	Klingen länge mm	Gesamtlänge mm
-----	-----------------------	---------------------	-------------------

Stechbeitel mit schlagfestem Holzheft

7-202	16	130	240
-------	----	-----	-----

Nr.	Kopf- breite mm	Länge mm	Ø mm
-----	--------------------	-------------	---------

Flachmeißel Chrom-Vanadium, Sicherheitsschlagkopf

7-235	20	200	16
-------	----	-----	----