



✓ Installation ✓ Mobil ✓ RoHS ✓ REACH ✓ CE

Stereoleitung 4 x 0,08 qmm

Bestell-Nr. 640400801

Verwendung / Beschreibung

Kapazitätsarme Stereoleitung mit einzeln abgeschirmten Adern. Für Chinchanschlüsse, Tonabnehmersysteme, Stereofonie und allgem. Anwendungen im NF-Bereich.

Variantendaten

Außen-Ø	ca. 5,00 mm
Gewicht	38,0 kg/km
Cu-Gewicht	16,0 kg/km

Aufbau / Daten

Leiterquerschnitt	0,08 qmm
-------------------	----------

Aufbau / Audio

Leiter	feindrähtige Cu-Litze, blk.
Leiteraufbau	10 x 0,10 mm mm
Leiterquerschnitt	0,08 qmm
Aderanzahl	4
Aderisolation	PE
Aderschirm	Cu.-Wendelschirm, blk.

Aufbau / Gesamt

Außenmantel	PVC
Außenmantelfarbe	schwarz ähnl. RAL 9005
Abmessung	4 x 0,08 qmm

Technische Eigenschaften

Temperaturbereich	ruhend: -15 °C bis +70 °C
-------------------	---------------------------



	bewegt: -5 °C bis +70 °C
Biegeradius	> 12 x Außen-Ø
Betriebskapazität A/A	ca. 90 pF/m
Betriebsspannung	250 V
Prüfspannung	1.200 V

Aufmachung

Ringe

Unter- und Überlängen nach Verfügbarkeit sowie Sonderaufmachungen auf Anfrage.

© kabeltronik® Arthur Volland GmbH

Mühlweg 6, 85095 Denkendorf

Tel.: 08466 - 9404-0

E-Mail: info@kabeltronik.de

 **kabeltronik**®