



## Datenblatt | Artikelnummer: 830-800/000-318

Potentialverteilermodul; 2 Potentiale; mit je 2 Einspeiseklemmstellen; Leiterquerschnitt bis 6 mm<sup>2</sup>; mit Hebel; mit je 24 Ausgangsklemmstellen; Leiterquerschnitt bis 2,5 mm<sup>2</sup>

<https://www.wago.com/830-800/000-318>



### Elektrische Daten

Betriebsspannung	≤ AC/DC 250 V
Strom pro Anschluss max.	10 A
Summenstrom pro Potential max.	30 A

### Anschlussdaten

Gesamte Anzahl der Potentiale	2
Anschlussstyp 1	Eingang
Steckrichtung	30°
Anschlussstechnik	CAGE CLAMP®
WAGO Klemme	WAGO Serie 2706
Eindrähtiger Leiter	0,5 ... 6 mm <sup>2</sup> / 20 ... 10 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,5 ... 6 mm <sup>2</sup> / 20 ... 10 AWG
Abisolierlänge	11 ... 12 mm / 0.43 ... 0.47 inch
Anschlussstyp 2	Ausgang
Steckrichtung 2	vertikal
Anschlussstechnik 2	CAGE CLAMP®
WAGO Klemme 2	WAGO Serie 736/737
Eindrähtiger Leiter 2	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Feindrähtiger Leiter 2	0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
Abisolierlänge 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Hinweis (Leiterquerschnitt)	12 AWG: THHN, THWN

### Geometrische Daten

Breite	102 mm / 4.02 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	53 mm / 2.02 inch
Tiefe	55 mm / 2.17 inch

### Mechanische Daten

Montageart	Tragschiene 35
Gehäusebauform	Montagesockel

### Werkstoffdaten

Brandlast	1,379 MJ
Gewicht	138,2 g

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb bei $U_N$ )	-20 ... +50 °C
Relative Feuchte	≤ 95% (ohne Betauung)

### Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	cULus 61010-2-201
---------------------	-------------------

### Kaufmännische Daten

eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 8.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780
VPE (UVPE)	3 (1) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	US
GTIN	4055143380126
Zolltarifnummer	85369010000