

# Schlagschrauber 3/4"

0607450616

Druckluft-Schlagschrauber 3/4"



Leistungsstarker Druckluft-Schlagschrauber 3/4" mit verlängerter Antriebsspindel.

- Rechts-/Linkslauf
- Drehmoment in 3 Stufen im Rechtslauf einstellbar.
- Hohe Drehzahl für schnelles, wirtschaftliches Arbeiten.
- Hervorragende Leistung und geringes Gewicht.
- Robuster Schlagschrauber mit langer Lebensdauer.
- Einfach konstruiertes, leistungsstarkes Doppelhammerschlagwerk aus hochlegierten Materialien.
- Schlagkraft über Drosselventil regulierbar.

## Technische Daten

Antriebsvierkant (Zoll)	3/4
Max. Drehmoment (Nm)	900
Arbeitsdrehmoment (Nm)	300-900
Anschlussgewinde (Zoll)	3/8
Drehzahl (1/min)	4500
Schraubengröße	M22
Gewicht (kg)	5
Mindestschlauchweite (mm)	13
Luftverbrauch (l/min)	1080

0607450616



Druckluft-Schlagschrauber 3/4"



34-024

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel  
3/4" - normale Ausführung - SW  
24mm



34-027

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel  
3/4" - normale Ausführung - SW  
27mm



34-030

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel  
3/4" - normale Ausführung - SW  
30mm



34-032

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel  
3/4" - normale Ausführung - SW  
32mm