

Kappes Sichtlagerkasten RasterPlan® Favorit

Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 /
450 mm, Aus Polyethylen in grün

Artikelnummer: 324658

RasterPlan

KAPPES



5 YEARS
WARRANTY



Kappes Sichtlagerkasten RasterPlan® Favorit



Sichtlagerkasten

- Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm
- Aus Polyethylen in grün
- Einfacher Transport durch verstärkte Griffmulde
- Boden geschlossen mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
- Mit Etikettenhalter zur Beschriftung
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C
- mit Stapelrand stapelbar
- Rollenbahngeeignet
- 5 Jahre Garantie



Technische Details

Behältertyp Sichtlagerkasten

stapelbar durch Stapelrand

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Euronorm | nein | Bodenkonstruktion | geschlossen |
| Höhe | 200 mm | Bodenverstärkung durch | Verstärkungsrippen |
| Breite | 300 mm | Griff | verstärkte Griffmulde |
| Tiefe | 500 mm | Beschriftungsfeld | Etikettenhalter |
| Bodentiefe | 450 mm | Lebensmittelgeeignet | ja |
| Material | Polyethylen | Temperaturbereich | -40 °C bis +80 °C |
| recyclebar | ja | Farbe | grün |
| Gefahrstoffeignung | verschiedene Stoffe, bitte anfragen | Garantie | 5 Jahre |
| rollenbahngeeignet | ja | Größe | 2 - HxBxT 200x300x500/450 mm |
| stapelbar | ja | Gewicht | 1,27 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 101490 |  | Auflagedeckel, Aus Polyethylen, für Sichtlagerkasten, Breite x Tiefe 300 x 450 mm, in transparent |
| 978359 |  | Tragestange, für Sichtlagerkasten Höhe x Breite 200 x 300 mm |
| 978472 | | Etikett für Sichtlagerkasten, für Größe 1+2, in weiß |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 215704 |  | Druckverschlussbeutel, Aus LDPE in transparent, Stärke 50 µm, Länge x Breite innen 180 x 120 mm |
| 221381 |  | Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9 |
| 223711 |  | Kugelschreiber, Schreibfarbe blau, Strichstärke 0,32 mm, Schaft in transparent |
| 298285 |  | Kommissionierwagen, Traglast 200 kg, mit 4 Etage(n), Plattform aus Stahl mit Abrollrand, 2 Böden geneigt, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit Vollgummi-Bereifung |
| 407892 |  | Universalschrank, Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 940 x 400 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschießbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau |
| 529885 |  | Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |