

Rechteckbehälter

Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen



Artikelnummer: 532005

Rechteckbehälter

Mobil

Rechteckbehälter


- Geeignet für Granulate, Stoffe und Pakete
- Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm
- Inhalt 135 l
- Aus Polyethylen in rot
- Wände geschlossen
- Boden geschlossen
- Unterbau Rollen
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Lebensmittelgeeignet
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C

Technische Details



Behältertyp	Rechteckbehälter	faltbar	nein
geeignet für (Produkt/Material)	Granulate, Stoffe, Pakete	unterfahrbar	nein
Euronorm	nein	Unterbau	Rollen
Inhalt	135 l	Fahrgestell	4 Lenkrollen
Höhe	670 mm	Rad-Ø	65 mm
Breite	660 mm	Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C

Tiefe	432 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Material	Polyethylen	Gefahrstoffeignung	nein
recyclbar	ja	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Wandkonstruktion	geschlossen	Farbe	rot
Bodenkonstruktion	geschlossen	Gewicht	5,5 kg
nestbar	ja		

Zubehör

532022		Auflagedeckel, Aus Polyethylen, Für Rechteckbehälter mit 135 l Inhalt, Breite x Tiefe 660 x 432 mm, in rot
--------	---	--

Dazu passt auch ...

114305		Abfallbehälter, Für den Innen- und Außenbereich geeignet, Inhalt 120 l, Höhe x Durchmesser 980 x 500 mm, Boden, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
524171		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschießbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium