



## Manchon souple pour tuyaux SuperFlex

**Applications**

- aspirateurs industriels, aspirateurs

**Caractéristiques**

- facile et rapide à monter
- réutilisable (threaded version)
- bonne résistance aux bases et aux acides
- bonne résistance aux produits chimiques

- conforme à RoHS

**Plage de température**

- -20°C à 70°C
- brièvement jusqu'à 80°C

**Construction, matériau**

Paroi : PVC souple de haute qualité

**Variantes proposées**

- autres mesures disponibles sur demande
- noir (standard)

approprié pour le tuyau SuperFlex: 372

Ø de raccord conseillé mm	Longueur raccord conseillée	profondeur de vissage tuyau flexible mm	Longueur totale mm	Poids kg / p.	approprié pour le Ø interne du tuyau mm	Numéro de commande
25	50	45	100	0,050	25	226-0025-0000
32	50	45	100	0,060	32	226-0032-0000
38	50	45	100	0,070	38	226-0038-0000
41	50	45	100	0,070	41	226-0041-0000
44	50	45	100	0,080	44	226-0044-0000
51	50	45	100	0,090	51	226-0051-0000
63	50	45	100	0,130	63	226-0063-0000
70	45	45	100	0,150	70	226-0070-0000
76	45	45	100	0,170	76	226-0076-0000

Autres mesures sur demande. Toutes les valeurs indiquées ont été déterminées à une température de 20 °C et sont des informations approximatives. Droits de modifications techniques réservés. Veuillez tenir compte de l'annexe technique que vous trouverez sur [www.norres.com](http://www.norres.com).