


MST Einphasen Sicherheitstransformator

P: 320VA IN: 230/400VAC OUT: 24VAC

Einphasen- Sicherheitstransformator
320 VA
Isolationsklasse T 40/B

Andere Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**




Abbildung stellvertretend

Zulassungen



Eingang

Eingangsspannung	230/400 V AC
Frequenz	50...60 Hz
Einschaltstrom	17.5 A (230 V AC); 10.1 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom	28 A (230 V AC); 16.1 A (400 V AC)
Eingangsstrom	1.52 A (230 V AC); 0.88 A (400 V AC)

Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Prüf-Isolationsspannung	4 kV (prim./sec.)
Befestigungsart	Schlüssellochbefestigung
Temperaturbereich	-20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Abmessungen HxBxT	92x120x122.4 mm
Befestigungsmaße a×b×c	74.4×90×5.8 mm
Bohrung Ø	5.8×10 mm

Ausgang

Ausgangsspannung	24 V AC (SELV)
Ausgangsleistung	320 VA

Kaufmännische Daten

EAN	4048879078610
eClass	27031302
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180