

# KERN SW2000

Professionelle Schallpegelmessgeräte der Klassen I und II in Premium-Qualität



## Kategorie

Kategorie:	Schallpegelmessgeräte
Marke:	Sauter
Produktgruppe:	Schallpegelmessgerät

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 350 x 280 x 90 mm

Bruttogewicht: 1,300 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 700 g

Versandart: Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 300 x 80 x 36 mm

Abmessungen Gerät (BxTxH): 300 x 80 x 36 mm

Gehäusematerial: Kunststoff

Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): 300 x 80 x 36 mm

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	0,100 db
Messbereich [Max]:	136 db
Wä geeinheiten:	dB

## Funktionen

Data-Hold-Funktion:	ja
Grenzwertfunktion:	ja
Optisches Bereit-Signal:	ja
Peak-Funktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Verwendungstemperatur (max.):	50 °C
Verwendungstemperatur (min.):	-10 °C

## Energieversorgung

Batterie:	4x1.5 V AA
Batterie-Betriebsdauer:	10 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-281
Werkskalibrierschein:	961-281