

AGV 21-230 GEX

Leistungsstarker 2100 Watt/230 mm Winkelschleifer.

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Anlaufstrombegrenzung und Wiederanlaufsperr
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarrretierung für schnellen werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Vibrationsgedämpfter Handgriff, Gehäuse und Autobalancer reduzieren Vibrationen um bis zu 70%
- Drehbarer Handgriff für jede Arbeitssituation
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- Schneller Kohlebürstenwechsel über Servicedeckel.

Artikelnummer 4933 **402304**
 EAN-Code 4002395 **234158**



AGV 21-230 GEX (nicht abgebildet)


Wie AGV 21-230 GEX, mit Totmannschalter.

Artikelnummer 4933 **402525**
 EAN-Code 4002395 **234424**

AGV 21-230 E (nicht abgebildet)

Wie AGV 21-230 GEX ohne drehbaren Handgriff und FIXTEC-Spannmutter.

Artikelnummer 4933 **402303**
 EAN-Code 4002395 **234127**



Technische Daten	AGV 21-230 GEX
Leistungsaufnahme	2100 W
Scheibendurchmesser	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6600 U/min
Spindelgewinde	M 14
Max. Trenntiefe	68 mm
Gewicht	5,4 kg

Lieferumfang: Netzkabel 4 m, FIXTEC-Spannmutter, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Autobalancer