

**Artikelnummer:** 129812

**Kurzbeschreibung:** Zijwandtrolley, 1000 x 670 mm

**Langbeschreibung:** Zijwandtrolley, 1000 x 670 mm: Stalen buis (a<sup>m</sup> 26,9 x 1,75 mm) stevig gelast aan het basisframe.

Stuurwielen met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met massief rubberen banden en rollagers, verzinkte behuizing.

Laadruimte en wanden van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking. Profielstalen frame van hoekstaal en vierkante buis.

Poedercoating: gentiaanblauw (RAL5010) [ul]<li> Laadgebied: B 1000 x D 670 mm

</li><li> Buitenafmetingen: B 1120 x D 700 mm. </li><li> Hoogte laadoppervlak: 285 mm

</li><li> Hoogte duwbeugel: 990 mm </li><li> Wandhoogte: 230 mm </li><li>

Draagvermogen: 500 kg </li><li> Wiel a<sup>m</sup>: 200 mm </li><li> Eigen gewicht: 43 kg</li>[ul]

