

**Artikelnummer:** 309046

**Kurzbeschreibung:** Elektrische disselstapelaar Pramac LX Duplex 16/16, draagvermogen 1600 kg



**Langbeschreibung:** Elektrische disselstapelaar Pramac LX Duplex 16/16, draagvermogen 1600 kg: De Pracmac LX Duplex 16/16 elektrische meeloopstapelaar is een compacte eenheid die ideaal is voor gebruik in kleine ruimtes. De elektrische meeloopstapelaar transporteert en stapelt ladingen op middelgrote tot grote oppervlakken. De Pracmac LX Duplex 16/16 elektrische meeloopstapelaar is dankzij zijn smalle buitenafmetingen ideaal voor het veilig vervoeren van gepalletiseerde ladingen, zelfs in kleine ruimtes. De compacte meeloopstapelaar toont zijn ware kracht vooral daar, waar ongelijke industriële vloeren of hellingen een grotere bodemvrijheid vereisen. De Pracmac LX Duplex 16/16 elektrische meeloopstapelaar kan dagelijks opslag- en transportwerkzaamheden uitvoeren tot een lading van 1600 kg. De eerste lift van de elektrische stapelaar maakt het ook mogelijk om twee pallets tegelijkertijd op te pakken. Het maximale laadvermogen kan vrij over de vorken of wielarmen worden verdeeld. Voor een nog betere bedienbaarheid is de elektrische meeloopstapelaar standaard uitgevoerd met een uitgebreide uitrusting. Daartoe behoren de MOSFET-regeling en de krachtige 1,2 kW SEM-aandrijfmotor van 1,2 kW. De twee externe hefcilinders geven de heftruckchauffeur een beter zicht op de op te pakken goederen. De functionaliteit van de meeloopstapelaar wordt gecompleteerd door grote bedieningsknoppen op het hoofd van de voetganger en de batterijafdekking aan de zijkant en bovenkant, waardoor de stapelaar gemakkelijk toegankelijk en vervangbaar is.

**Technische details**

- Rijaandrijving: elektrisch
- Verrichting: begeleidend
- Draagvermogen: 1600 kg
- Asbelasting met hijslast aan de voorzijde/achterzijde: 769/1585 kg
- Banden voor/achter: Rubber en polyurethaan/polyurethaan/polyurethaan
- Afmeting van de voorband:  $\varnothing$  250 x B 101 mm.
- Afmetingen achterband:  $\varnothing$  82 x B 70 mm
- Afmeting van zijwielen:  $\varnothing$  125 x B 50 mm
- Afmetingen van de vork: S 70/B 170/L 1150 mm
- Rijsnelheid met/zonder hijslast: 5,5/6 km/h
- Hefsnelheid met/zonder hijslast: 0,08/0,12 m/s
- Vermogensaandrijfmotor: 1,2 kW
- Totale lengte: 1990 mm
- Totale breedte: 850 mm
- Eigen gewicht: 754 kg

