

IQS-Steckanschlüsse - Standard

1



Y-Steckverschraubungen						Standard					
Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
IQSY 184	R 1/8"	4	IQSY 148	R 1/4"	8	IQSY 3812	R 3/8"	12			
IQSY 186	R 1/8"	6	IQSY 1410	R 1/4"	10	IQSY 128	R 1/2"	8			
IQSY 188	R 1/8"	8	IQSY 1412	R 1/4"	12	IQSY 1210	R 1/2"	10			
IQSY 1810	R 1/8"	10	IQSY 386	R 3/8"	6	IQSY 1212	R 1/2"	12			
IQSY 144	R 1/4"	4	IQSY 388	R 3/8"	8						
IQSY 146	R 1/4"	6	IQSY 3810	R 3/8"	10						



Y-Steckverschraubungen, zylindrisches Gewinde						Standard					
Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
IQSY M54	M 5	4	IQSY 144 G	G 1/4"	4	IQSY 388 G	G 3/8"	8			
IQSY M56	M 5	6	IQSY 146 G	G 1/4"	6	IQSY 3810 G	G 3/8"	10			
IQSY 184 G	G 1/8"	4	IQSY 148 G	G 1/4"	8	IQSY 3812 G	G 3/8"	12			
IQSY 186 G	G 1/8"	6	IQSY 1410 G	G 1/4"	10	IQSY 128 G	G 1/2"	8			
IQSY 188 G	G 1/8"	8	IQSY 1412 G	G 1/4"	12	IQSY 1210 G	G 1/2"	10			
IQSY 1810 G	G 1/8"	10	IQSY 386 G	G 3/8"	6	IQSY 1212 G	G 1/2"	12			



Y-Winkelsteckverschraubungen*						Standard					
Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
IQSYL 184	R 1/8"	4	IQSYL 148	R 1/4"	8	IQSYL 3812	R 3/8"	12			
IQSYL 186	R 1/8"	6	IQSYL 1410	R 1/4"	10	IQSYL 1212	R 1/2"	12			
IQSYL 188	R 1/8"	8	IQSYL 388	R 3/8"	8						
IQSYL 146	R 1/4"	6	IQSYL 3810	R 3/8"	10						

* Betriebsdruck: 10 bar, max. 60°C, Kunststoffkörper aus PBT



Mehrfachverteiler mit Außengewinde				Standard			
Typ	R	D		Typ	R	D	
IQSQ 184	R 1/8"	4		IQSQ 144	R 1/4"	4	
IQSQ 186	R 1/8"	6		IQSQ 146	R 1/4"	6	



Mehrfachverteiler mit zylindrischem Außengewinde				Standard			
Typ	G	D		Typ	G	D	
IQSQ 184 G	G 1/8"	4		IQSQ 144 G	G 1/4"	4	
IQSQ 186 G	G 1/8"	6		IQSQ 146 G	G 1/4"	6	



T-Mehrfachverteiler mit Außengewinde und 3 Abgängen								Standard			
Typ	R	D	D1	Typ	R	D	D1	Typ	R	D	D1
IQST3 1864	R 1/8"	6	4	IQST3 1486	R 1/4"	8	6	IQST3 120100	12	reduziert	10
IQST3 1464	R 1/4"	6	4	IQST3 3886	R 3/8"	8	6	IQSG 120	12		12
IQST3 1484	R 1/4"	8	4	IQST3 38108	R 3/8"	10	8	IQSG 140	14		14



T-Mehrfachverteiler mit zyl. Außengewinde und 3 Abgängen								Standard			
Typ	G	D	D1	Typ	G	D	D1	Typ	G	D	D1
IQST3 1864 G	G 1/8"	6	4	IQST3 1486 G	G 1/4"	8	6	IQSG 140	14		14
IQST3 1464 G	G 1/4"	6	4	IQST3 3886 G	G 3/8"	8	6	IQSG 160120	16	reduziert	12
IQST3 1484 G	G 1/4"	8	4	IQST3 38108 G	G 3/8"	10	8	IQSG 160	16		16



Steckverbindungen (auch reduzierend)						Standard					
Typ	D	D1	Typ	D	D1	Typ	D	D1	Typ	D	D1
IQSG 30	3	3	IQSG 8060	8	reduziert 6	IQSG 120100	12	reduziert 10	IQSG 120	12	12
IQSG 4030	4	reduziert 3	IQSG 80	8	8	IQSG 140	14	14	IQSG 140	14	14
IQSG 40	4	4	IQSG 10060	10	reduziert 6	IQSG 160120	16	reduziert 12	IQSG 160	16	16
IQSG 6040	6	reduziert 4	IQSG 10080	10	reduziert 8						
IQSG 60	6	6	IQSG 100	10	10						
IQSG 8040	8	reduziert 4	IQSG 12080	12	reduziert 8						

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.