



## USB-C Power Delivery Laptop-Netzteil 65

### W

**Netzstecker auf Typ C-Ladegerät, Universalspannung kompatibel mit den meisten Notebooks, ideal als zusätzliches oder Ersatz-Netzteil, enthält abnehmbares EU-Stromkabel und integriertes USB-C PD-Kabel, schwarz**

Part No.: [102490](#)

EAN-13: 0766623102490 | UPC: 766623102490

## Kompaktes Notebook-Ladegerät mit USB Typ-C-Stecker - ideal für unterwegs, Homeoffice und Büro

Das sperrige Netzteil Ihres Laptops müssen Sie ab sofort nicht mehr vom Büro ins Homeoffice und zurück schleppen. Das Manhattan USB-C Power Delivery Laptop-Netzteil 65 W ist das ideale Zweitladegerät, das Sie vor Ort verwenden können, aber bei Bedarf auch deutlich komfortabler in Ihrer Reise-/Pendeltasche transportieren. Ebenso eignet es sich als preiswerter Ersatz für verlorene oder defekte Netzteile. Dabei ist es nicht auf Notebooks beschränkt, sondern lädt auch andere Geräte mit USB-C-Port – Smartphones und Tablets profitieren dabei besonders von der ultraschnellen und sicheren Power-Delivery-Technologie.

## Kompatibel mit MacBooks®, Smartphones, Tablets und mehr

Das USB-C-Netzteil eignet sich für eine breite Auswahl an USB-C-Geräten wie Laptops, Chromebooks™, MacBooks® und Ultrabooks™ von Acer®, Apple®, Asus®, Dell®, HP®, Lenovo®, Sony®, Samsung® und mehr.

## Klein und leicht

Trotz satten 65 W Power bleibt sein Gehäuse sehr kompakt und wird damit zum idealen Reisebegleiter. Es passt spielend in Tasche oder Rucksack-Außenfach und nimmt auf dem Schreibtisch kaum Platz in Anspruch. Der integrierte

Kabelbinder mit Klettverschluss sorgt zudem für verknotungsfreien Transport.

## Kompromisslose Sicherheit

Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz garantieren maximale Sicherheit für Ihre teuren Geräte.

### Merkmale:

- Taschenfreundliches Schnellladegerät, ideal als zusätzliches oder Ersatz-Netzteil für Notebooks mit USB-C-Ladeport
- USB-C Power Delivery (PD 3.0) Technologie liefert bis zu 65 W
- Lädt alle Geräte mit Typ C-Eingang wie Smartphones, Tablets, tragbare Spielekonsolen und mehr
- Abnehmbares 1,2 m Netzkabel mit IEC 60320 C5 auf Netzstecker
- Integriertes 1,5 m USB-C Power Delivery-Ladekabel
- Wählt automatisch zwischen fünf Ausgangsspannungsstufen (5, 9, 12, 15 und 20 V) für eine umfassende mobile Stromlösung
- Geeignet für die meisten Laptops, Chromebooks™, MacBooks® und Ultrabooks™ von Acer®, Apple®, Asus®, Dell®, HP®, Lenovo®, Sony®, Samsung® und mehr
- Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz
- Kompaktes Format mit geringem Gewicht, ideal für unterwegs
- Integrierter Kabelbinder mit Klettverschluss für verknotungsfreien Transport
- Abnehmbares Stromkabel kann durch andere Länderversionen ersetzt werden, z. B. C5 auf US, UK und mehr - kein separater Reiseadapter benötigt
- Thunderbolt™ 3 und 4-kompatibel
- 3 Jahre Garantie

### Spezifikationen:

#### Standards und Zertifikate

- CE
- RoHS
- REACH
- FCC
- ETL
- UKCA

#### Elektrische Details

- AC-Eingang: 100,0 - 240,0 V; 1,8 A; 50 - 60 Hz
- Einstellungen Spannung/Strom (max.):
- USB-C PD 65,0 W Ausgangsleistung:

- 5,0 V / 3,0 A
- 9,0 V / 3,0 A
- 12,0 V / 3,0 A
- 15,0 V / 3,0 A
- 20,0 V / 3,25 A

#### Kompatibilität

• HINWEIS: Bitte prüfen Sie Ihr aktuelles Netzteil auf seine Ausgangsspannung und -leistung um Kompatibilität mit den obenstehenden elektrischen Anforderungen zu gewährleisten

• Kompatible Geräte sind u. a.:

- Asus® Chromebook CX22NA, CX22N, CX22, C203XA, C203X, C203, ROG Strix XG17AHPE, XG17AHP, CX22NA-BCLN4, ZenBook Flip S UX370UA, UX370U, UX370, ZenBook 3 UX390, UX390U, UX390UA, UX390UA-XH74-BL, Chromebook Flip C101, C101P, C101PA, C101PA-DB02, C213, C213N, C213NA, C213S, C213SA, C213SA-YS02, C214, C214M, C214MA, C223, C223N, C223NA, C223NA-DH02, C423, C423N, C423NA, C423NA-WB04, C423NA-BCLN5, C424TA, C424T, C425, C425T, C425TA, C433, C433TA, C433T, C436FA, C436F, C436, C436FA-DS388T, C436FA-DS599T-W, C434, C434T, C434TA, C523, C523N, C523NA, C523NA-DH02, C302, C302C, C302CA, C302CA-DHM4, Q325, Q325U, Q325UA, C204, C204M, C204MA, C204E, C204EE, C403, C403N, C403NA, ZenBook 3 UX390, UX390U, UX390UA, UX390UA-XH74-BL Laptop/Ultrabook

- Dell® Latitude 3400, 3410, 3500, 3510, 7310, 7275, 7486, 7320, 7370, 3310 2-in-1, 3390 2-in-1, 5175 2-in-1, 5285 2-in-1, 5289 2-in-1, 5290 2-in-1, 5300 2-in-1, 5320 2-in-1, 7200 2-in-1, 7210 2-in-1, 7285 2-in-1, 7390 2-in-1, Vostro 5000 Series, Vostro 14 5410/5590, Chromebook 3100, 3400, 5190 2-in-1, 3100 2-in-1, 5190 Education, XPS 13

- Lenovo® Chromebook 100e, 300e, 500e, c330, s330, c630, ThinkPad T480, T480s, T580, T580s, T490, T590, E480, E580, E585, E490, E590, Yoga 920, S730, C930, 910-13IKB, 920-13IKB, C930-13IKB, ADLX65YLC2A, ADLX65YCC3A, ADLX65YLC3A, ADLX65YDC3D, ADLX65YCC3D, ADLX65YLC3D, ADLX65YAC3A, ADLX65YCC2A, ADLX65YAC2A, ADLX45YDC2A, ADLX45UDCU2A, ADLX45YCC2A, ADLX45YCC3D, ADLX45YLC3D, ADLX45YDC3D, Miix 630-12, Flex 11 Chromebook, Tablet 10, ThinkPad X1 Tablet (2nd Gen)

- Samsung® Chromebook Plus XE513C24-K01US, XE521QAB-K02US, Chromebook Plus V2 XE520QAB-K01US, XE520QAB-K02US, XE520QAB-K03US, XE520QAB-K04US, XE521QAB-K03US 2-in-1, Chromebook Plus LTE XE525QBB-K01U, Chromebook Pro XE510C24-K01US, XE510C25-K01US, Chromebook 4: XE310XBA, XE310XBA-K01US, XE310XBA-K02US, XE310XBA-K03US, XE310XBA-K012, XE310XBA-KD1US, XE310XBA-KC1US, Chromebook 4+ XE350XBA XE350XBA-K01US, XE350XBA-K02US XE350XBA-K03US, XE350XBA-K05US, Notebook Series 7 Spin NP730QAA, NP740U5M, NP740U5L, NP740U3L, NP740U3M, NP750QUA, NP750QUB, NP730QAA-K01US, NP740U3L-L02US, NP740U3L-L03US, NP740U3M-K01US, NP740U5L-Y02US, NP740U5L-Y03US, NP740U5L-Y04US, NP740U5M-X01US, NP740U5M-X02US, NP750QUA-K01US NP750QUB-K01US, NP750QUB-K02US, Notebook Series 9 NP900X5J, NP930QAA, NP900X5J-K01US, NP930QAA-K01US, NP900X3N, NP900X3T, NP900X5N,

NP900X3N-K01US, NP900X3N-K04US, NP900X3T-K01US, NP900X3T-K02US, NP900X5N-L01US, Notebook 9 Pro NP930MBE, NP930MBE-K01US, NP930MBE-K04US, NP930MBE-K05US, NP940X3M, NP940X3N, NP940X5M, NP940X3M-K01US, NP940X3N-K01US, NP940X5M-X01US, Samsung Notebook 9 Pen, NP930QAA, NP930QAA-K01US, NP950SBE, NP930SBE-K01US, NP950SBE-X01US, NP950SBE-K01US, Samsung Galaxy Book2 12 W737, SM-W737AZSBATT, SM-W737VZSBVZW, SM-W737PZSBSPP, Samsung Galaxy Book 12 W720N W727V, SM-W720NZKKBXAR, SM-W720NZKAXAR, SM-W720NTKKBXAR, SM-W727VZKKBVZW, Samsung Galaxy Book 10.6 W620N, SM-W620NZKAXAR, SM-W620NZKKBXAR, Samsung Galaxy TabPro S W700N, SM-W700NZDBXAR, SM-W700NZKAXAR, SM-W700NZWAXAR, Samsung Galaxy Book Flex 2-in-1 NP930QCG NP930QCG-K01US

- HP® X360 convertible 13" 815049-001, 815033-850, Spectre X360 2, Spectre 12 Series Notebook PC, Spectre 13 Series Notebook PC, Spectre Folio 13-ak0000, Spectre 15 Series Notebook PC, Spectre x2, Pavilion x2, Chromebook 14" Full-HD TouchScreen Laptop 14-ca000 Series
- Acer® Travelmate B1, Chromebook 15 CB515-1H Series, Chromebook 15 CB515-1HTSeries
- Diverse Modelle von Sony®, LG® und mehr

#### Schutzmaßnahmen

- Short Circuit Protection (SCP) mit Auto Recovery Mode
- Overvoltage Protection (OVP) mit Auto Recovery Mode
- Overcurrent Protection (OCP) — Spannungslimit: 150% (max)
- Over-temperature Protection (OTP)

#### Physische Details

- Abmessungen (L x B x H): 108 x 46 x 28 mm
- Nettogewicht: 300 g
- Bruttogewicht: 360 g
- Gehäuse: Kunststoff

#### Umgebungsbedingungen

- Umgebungstemperatur bei Betrieb: 0 - 25°C
- Umgebungstemperatur bei Lagerung: -20 - 85°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 5 - 90%

#### Lieferumfang

- USB-C Power Delivery Laptop-Netzteil 65 W
- Netzkabel, C5 auf Netzstecker, 1,2 m
- Integriertes USB-C-Ladekabel, 1,5 m
- Anleitung



