

Datenblatt Artikel 550105

Ablasshahn PROFI mit Breitgewinde 22 mm

natur, Drehgriff blau in Einzelverpackung

- aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit Breitgewinde 22 mm passend für Weithalskanister, Ballons und Wasserkanister PROFI
- mit blauem Drehgriff
- schnelles, gluckerfreies Auslaufen durch integrierte Belüftung
- um 360° drehbar in jede gewünschte Position
- druckbeständig max. bis 0,4 bar
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- Auslaufgeschwindigkeit > 3,5 L/min
- Tülle Außen-Ø = 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich)



Mindest.Best.	1
Länge Karton	250
Best.einheit	Stück
VE	1
EAN	4007228550092
Zolltarif	39174000
Lagen	8
netto Kg	0,05
Stück / Palette bzw Kiste	6720
Summe Kartons	336
Tiefe	100
Breite Pal	0,8
Höhe Pal	0,83
Breite	0
Farbe	natur
Gewicht VE	0,125
Bruttogewicht VE Kg	0,05
Btl in Karton	20
Höhe	0
Stück / Lage	840
Breite Karton	250
Brutto Gewicht Pal Kg	356
brutto Kg	0,06
Kartons pro Lage	42
Höhe Karton	85
Länge Pal	1,2
Volumen m3	0