

Trzpień montażowy z uchwytem L

Opis artykułu/ilustracje produktu



reddot design award
winner 2018

Opis

Materiał:

Uchwyt – termoplast.
Przycisk - stal nierdzewna 1.4305.
Sworzeń – stal nierdzewna 1.4305.
Kulki – stal nierdzewna 1.4125.
Sprężyna – stal nierdzewna 1.4310.

Wersja:

Uchwyt w kolorze czarnym lub rubinowy RAL 300.
Części ze stali nierdzewnej niepowlekane.

Wskazówka:

Trzpień montażowy służy do szybkiego, prostego łączenia części i przedmiotów obrabianych. Po naciśnięciu przycisku kulki chowają się, co umożliwia zamocowanie łączonych elementów. Po zwolnieniu przycisku kulki bezpiecznie blokują połączenie. Trzpień montażowy w razie potrzeby można wyposażyć w linkę zabezpieczającą.

Wytrzymałość na ścinanie podwójne $(F) = S \cdot \tau \cdot aB \text{ max.}$

Dane dotyczące wytrzymałości na ścinanie uwzględniają teoretyczne obciążenie niszczące.

Są to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia zostały obliczone zgodnie z DIN 50141. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy trzpień montażowy jest odpowiedni do danego zastosowania.


Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są trzpienie montażowe, warunki atmosferyczne, a także zużycie.

Wyposażenie:

Tuleje mocujące do trzpieni montażowych K0724
Spiralny kabel zabezpieczający K0367
Linki zabezpieczające z pętlą K0367
Kółko z drutu K0367

Trzpień montażowe z uchwytem L

Rysunki



Przegląd artykułów

Trzpień montażowe z uchwytem L

Nr Zamówienia	Kolor komponentów	B	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L5	Otwór ustalający H11	Siła ścinania podwójnego maks.kN
K0792.102605010	czarny	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	10	5,9	25	19,2	15,9	5	15
K0792.102605015	czarny	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	15	5,9	25	19,2	20,9	5	15
K0792.102605020	czarny	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	20	5,9	25	19,2	25,9	5	15
K0792.102605025	czarny	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	25	5,9	25	19,2	30,9	5	15
K0792.102605030	czarny	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	30	5,9	25	19,2	35,9	5	15
K0792.102606010	czarny	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	10	6,8	25	19,2	16,8	6	22
K0792.102606015	czarny	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	15	6,8	25	19,2	21,8	6	22
K0792.102606020	czarny	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	20	6,8	25	19,2	26,8	6	22
K0792.102606025	czarny	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	25	6,8	25	19,2	31,8	6	22
K0792.102606030	czarny	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	30	6,8	25	19,2	36,8	6	22
K0792.102606035	czarny	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	35	6,8	25	19,2	41,8	6	22
K0792.102606040	czarny	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	40	6,8	25	19,2	46,8	6	22
K0792.102606045	czarny	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	45	6,8	25	19,2	51,8	6	22
K0792.102606050	czarny	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	50	6,8	25	19,2	56,8	6	22
K0792.103508020	czarny	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	20	7,8	33	24,2	27,8	8	38
K0792.103508025	czarny	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	25	7,8	33	24,2	32,8	8	38
K0792.103508030	czarny	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	30	7,8	33	24,2	37,8	8	38
K0792.103508035	czarny	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	35	7,8	33	24,2	42,8	8	38
K0792.103508040	czarny	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	40	7,8	33	24,2	47,8	8	38
K0792.103508045	czarny	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	45	7,8	33	24,2	52,8	8	38
K0792.103508050	czarny	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	50	7,8	33	24,2	57,8	8	38
K0792.103510020	czarny	23	52,2	10	12	17,3	35,4	20	8,9	33	24,2	28,9	10	60
K0792.103510025	czarny	23	52,2	10	12	17,3	35,4	25	8,9	33	24,2	33,9	10	60
K0792.103510030	czarny	23	52,2	10	12	17,3	35,4	30	8,9	33	24,2	38,9	10	60
K0792.103510035	czarny	23	52,2	10	12	17,3	35,4	35	8,9	33	24,2	43,9	10	60
K0792.103510040	czarny	23	52,2	10	12	17,3	35,4	40	8,9	33	24,2	48,9	10	60
K0792.103510045	czarny	23	52,2	10	12	17,3	35,4	45	8,9	33	24,2	53,9	10	60
K0792.103510050	czarny	23	52,2	10	12	17,3	35,4	50	8,9	33	24,2	58,9	10	60
K0792.103510060	czarny	23	52,2	10	12	17,3	35,4	60	8,9	33	24,2	68,9	10	60
K0792.104712025	czarny	33	70,2	12	14,5	26,3	47	25	9,9	39,5	28,4	34,9	12	86
K0792.104712030	czarny	33	70,2	12	14,5	26,3	47	30	9,9	39,5	28,4	39,9	12	86
K0792.104712035	czarny	33	70,2	12	14,5	26,3	47	35	9,9	39,5	28,4	44,9	12	86
K0792.104712040	czarny	33	70,2	12	14,5	26,3	47	40	9,9	39,5	28,4	49,9	12	86
K0792.104712045	czarny	33	70,2	12	14,5	26,3	47	45	9,9	39,5	28,4	54,9	12	86
K0792.104712050	czarny	33	70,2	12	14,5	26,3	47	50	9,9	39,5	28,4	59,9	12	86
K0792.104712060	czarny	33	70,2	12	14,5	26,3	47	60	9,9	39,5	28,4	69,9	12	86
K0792.104712070	czarny	33	70,2	12	14,5	26,3	47	70	9,9	39,5	28,4	79,9	12	86
K0792.104712080	czarny	33	70,2	12	14,5	26,3	47	80	9,9	39,5	28,4	89,9	12	86
K0792.104716030	czarny	33	70,2	16	19	26,3	47	30	13,1	39,5	28,4	43,1	16	153
K0792.104716035	czarny	33	70,2	16	19	26,3	47	35	13,1	39,5	28,4	48,1	16	153

Trzpień montażowe z uchwytem L

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Kolor komponentów	B	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L5	Otwór ustalający H11	Siła ścinania podwójnego maks.kN
K0792.104716040	czarny	33	70,2	16	19	26,3	47	40	13,1	39,5	28,4	53,1	16	153
K0792.104716045	czarny	33	70,2	16	19	26,3	47	45	13,1	39,5	28,4	58,1	16	153
K0792.104716050	czarny	33	70,2	16	19	26,3	47	50	13,1	39,5	28,4	63,1	16	153
K0792.104716060	czarny	33	70,2	16	19	26,3	47	60	13,1	39,5	28,4	73,1	16	153
K0792.104716070	czarny	33	70,2	16	19	26,3	47	70	13,1	39,5	28,4	83,1	16	153
K0792.104716080	czarny	33	70,2	16	19	26,3	47	80	13,1	39,5	28,4	93,1	16	153
K0792.10842605010	czerwony RAL 3020	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	10	5,9	25	19,2	15,9	5	15
K0792.10842605015	czerwony RAL 3020	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	15	5,9	25	19,2	20,9	5	15
K0792.10842605020	czerwony RAL 3020	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	20	5,9	25	19,2	25,9	5	15
K0792.10842605025	czerwony RAL 3020	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	25	5,9	25	19,2	30,9	5	15
K0792.10842605030	czerwony RAL 3020	17,6	39,3	5	5,5	13,2	26	30	5,9	25	19,2	35,9	5	15
K0792.10842606010	czerwony RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	10	6,8	25	19,2	16,8	6	22
K0792.10842606015	czerwony RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	15	6,8	25	19,2	21,8	6	22
K0792.10842606020	czerwony RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	20	6,8	25	19,2	26,8	6	22
K0792.10842606025	czerwony RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	25	6,8	25	19,2	31,8	6	22
K0792.10842606030	czerwony RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	30	6,8	25	19,2	36,8	6	22
K0792.10842606035	czerwony RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	35	6,8	25	19,2	41,8	6	22
K0792.10842606040	czerwony RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	40	6,8	25	19,2	46,8	6	22
K0792.10842606045	czerwony RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	45	6,8	25	19,2	51,8	6	22
K0792.10842606050	czerwony RAL 3020	17,6	39,3	6	6,85	13,2	26	50	6,8	25	19,2	56,8	6	22
K0792.10843508020	czerwony RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	20	7,8	33	24,2	27,8	8	38
K0792.10843508025	czerwony RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	25	7,8	33	24,2	32,8	8	38
K0792.10843508030	czerwony RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	30	7,8	33	24,2	37,8	8	38
K0792.10843508035	czerwony RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	35	7,8	33	24,2	42,8	8	38
K0792.10843508040	czerwony RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	40	7,8	33	24,2	47,8	8	38
K0792.10843508045	czerwony RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	45	7,8	33	24,2	52,8	8	38
K0792.10843508050	czerwony RAL 3020	23	52,2	8	9,5	17,3	35,4	50	7,8	33	24,2	57,8	8	38
K0792.10843510020	czerwony RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	20	8,9	33	24,2	28,9	10	60
K0792.10843510025	czerwony RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	25	8,9	33	24,2	33,9	10	60
K0792.10843510030	czerwony RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	30	8,9	33	24,2	38,9	10	60
K0792.10843510035	czerwony RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	35	8,9	33	24,2	43,9	10	60
K0792.10843510040	czerwony RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	40	8,9	33	24,2	48,9	10	60
K0792.10843510045	czerwony RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	45	8,9	33	24,2	53,9	10	60
K0792.10843510050	czerwony RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	50	8,9	33	24,2	58,9	10	60
K0792.10843510060	czerwony RAL 3020	23	52,2	10	12	17,3	35,4	60	8,9	33	24,2	68,9	10	60
K0792.10844712025	czerwony RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	25	9,9	39,5	28,4	34,9	12	86
K0792.10844712030	czerwony RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	30	9,9	39,5	28,4	39,9	12	86
K0792.10844712035	czerwony RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	35	9,9	39,5	28,4	44,9	12	86
K0792.10844712040	czerwony RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	40	9,9	39,5	28,4	49,9	12	86
K0792.10844712045	czerwony RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	45	9,9	39,5	28,4	54,9	12	86
K0792.10844712050	czerwony RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	50	9,9	39,5	28,4	59,9	12	86
K0792.10844712060	czerwony RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	60	9,9	39,5	28,4	69,9	12	86
K0792.10844712070	czerwony RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	70	9,9	39,5	28,4	79,9	12	86
K0792.10844712080	czerwony RAL 3020	33	70,2	12	14,5	26,3	47	80	9,9	39,5	28,4	89,9	12	86
K0792.10844716030	czerwony RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	30	13,1	39,5	28,4	43,1	16	153
K0792.10844716035	czerwony RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	35	13,1	39,5	28,4	48,1	16	153
K0792.10844716040	czerwony RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	40	13,1	39,5	28,4	53,1	16	153
K0792.10844716045	czerwony RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	45	13,1	39,5	28,4	58,1	16	153
K0792.10844716050	czerwony RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	50	13,1	39,5	28,4	63,1	16	153
K0792.10844716060	czerwony RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	60	13,1	39,5	28,4	73,1	16	153
K0792.10844716070	czerwony RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	70	13,1	39,5	28,4	83,1	16	153
K0792.10844716080	czerwony RAL 3020	33	70,2	16	19	26,3	47	80	13,1	39,5	28,4	93,1	16	153