

ROLINE Thunderbolt™ 3 kabel, 20G, 5A, M/M, zwart, 1,0 m

Art.nr.	11.02.9041
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	11.02.9041



Thunderbolt 3 kabels met de USB type C connector bieden u de hoogst mogelijke gegevensoverdrachtsnelheid tot 40 GBit/s (20GBit/s voor 1m en 2m) en ondersteuning voor volledige voeding (PD tot 20V 5A / 100W)! De kabels zijn ook uitgerust met DP-modus voor een bijzonder hoge resolutie beeld- en geluidsoverdracht tot 5120x2880 @60Hz (5K).

- Thunderbolt-protocollen maken maximale gegevensoverdrachtsnelheden tot 40 GBit/s (20GBit/s voor 1m en 2m) mogelijk
- DP-modus voor aansluiting van een monitor met een USB-aansluiting type C / Thunderbolt 3, met een maximale resolutie van 5120x2880 (5K)
- Ondersteunt USB-voeding tot 20V 5A / 100W, voor het voeden van uw Macbook, Ultrabook of notebook/laptop
- Hoogwaardige kabel met verbeterde afscherming
- Met omkeerbare USB type C aansluiting aan beide uiteinden
- Vergulde contacten voor lage slijtage bij hoge paringscycli
- Kleur: zwart

Thunderbolt en het Thunderbolt-logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de VS en/of andere landen.

Technische specificaties

Producent ROLINE

Produkt groep Kabel

Produkt type	Thunderbolt™ 3 kabel
Kleur	zwart
Lengte	1 m
Overdracht kwaliteit	Thunderbolt™ 3 - 20 Gbit/s
Aansluitingen	USB type C Male / USB type C Male
Type connector kant 1	USB type C
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	USB type C
M/F kant 2	Male
Kleur (Kabel)	zwart
Toepassing	extern
Kabel afscherming	afgeschermd
Handschroeven	nee