

C+P

Sichtfenster- Schiebetürenschränk ERGO

ERGO



Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1200 x 400 mm, 1 Ebene(n) mit Stahlboden, verschließbar mit Druckzylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau



5 YEARS
WARRANTY



Artikelnummer: 524844

C+P Werkzeug- und Materialschrank ERGO

mit Sichtfenster-Schiebetüren

Sichtfenster-Schiebetürenschränk



- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1200 x 400 mm
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Stahlblechkonstruktion
- Schiebetür mit Sichtfenster
- Sichtfenster aus 3 mm starkem Acrylglas
- leiser Lauf durch Kunststoffschienen und kugelgelagerten Spezialrollen
- 1 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 70 kg
- Im Raster von 15 mm verstellbar
- mit Gummiriefenmatte
- mit Bügelgriff
- verschließbar mit Druckzylinderschloss
- Unterbau Sockel
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie




Technische Details

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| Möbeltyp | Schrank | Oberfläche Front | einbrennlackiert |
| Schranktyp | Werkstattschrank | Schließsystem | Druckzylinderschloss |
| Türtyp | Schiebetür mit Sichtfenster | Unterbau | Sockel |
| Höhe | 1000 mm | Material | Stahlblech |
| Breite | 1200 mm | Höhenverstellraster Ebene | 15 mm |
| Tiefe | 400 mm | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Schrank Ausstattung | Böden | Mitteltrennwand | nein |
| Böden / Ebenen Anzahl | 1 Stück | Griff | Bügelgriff |
| Böden- / Ebenentyp | Stahlboden | abschließbar | ja |
| Traglast Fachboden | 70 kg | fahrbar | nein |
| elektrisch leitend | nein | Zertifizierung | GS // TÜV |
| Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 | Garantie | 5 Jahre |
| Farbe Front | lichtgrau // RAL7035 | Gewicht | 40,94 kg |
| Oberfläche Korpus | einbrennlackiert | | |

Zubehör

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 230287 |  | PIN-Code-Schloss, Bedienung über PIN-Code, 4 - 8-stelliger Code, optische Funktionsrückmeldung (rot/grün), Spannungsversorgung über Batterie 2 x AA alkaline, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 405212 |  | Stahlboden für Schiebetürenschränk, Breite x Tiefe 1200 x 400 mm, Traglast 70 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 146393 |  | Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in orange, Rückseite magnetisch |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau |
| 664077 |  | Schiebebügelwagen, Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 890 x 450 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung |