

Artikelnummer: 123831

Kurzbeschreibung: Anbau-Steckregal Orion Plus, verzinkt, B 1300 x T 600 x H 2000 mm

Langbeschreibung: Steckregal Orion Plus, Breite 1300 mm, Höhe 2000 mm, Tiefe 300 bis 600 mm: Das Steckregal Orion Plus können Sie mit einer Tiefe von 300 bis 600 mm bestellen. Dabei ist das Steckregal Orion Plus mit 5 Fachböden 2000 mm hoch und 1300 mm breit. Das Steckregal Orion Plus erhalten Sie in unterschiedlichen Ausführungen in unserem Shop. In dieser Ausführung ist das Steckregal Orion Plus 1300 mm breit, 2000 mm hoch und bietet 5 Fachböden. Die Fachböden tragen bei gleichmäßig verteilter Last je ein Gewicht von bis zu 110 kg und sind im

Abstand von 25 mm höhenverstellbar. Bei Bedarf können Sie weitere Böden als Zubehör bei uns erwerben. Das Steckregal ist einseitig nutzbar und sowohl als Grund- wie auch als Anbauelement erhältlich, sodass Sie das Steckregal jederzeit erweitern können. Die Montage erfolgt dank eines Stecksystems sehr leicht und einfach. Das verzinkte Steckregal ist besonders robust und widerstandsfähig. Bitte beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit, dass laut DGUV Regel 108-007 Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 gegen ein Kippen gesichert werden müssen. Weitere Details: Ausführung verzinkt einseitige Nutzung Fachlast bis 110 kg Feldlast: 1600 kg Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar schnelle Steckmontage beliebig erweiterbar - auch nachträglich inkl. 5 Fachböden/Regalfeld Maße: B 1300 mm x H 2000 mm Tiefe: wahlweise 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm Außenmaße: Grundregal: Nennbreite + 60 mm Anbauregal: Nennbreite + 10 mm Boden: Bodentiefe + 35 mm Sicherheit: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen ein Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).



EAN/GTIN: 4250623762595