

## Piattelli di spinta • DIN 6311 ad esecuzione bassa

22560.0032



### Descrizione prodotto

Abbinabili alle viti DIN 6332 con puntale (EH 22540.).

### Materiale

- Acciaio cementato, brunito, anello incorporato.

### Assemblaggio



Tenere il piattello con l'apertura dell'anello di ritegno verso il basso e inserire il puntale, mantenendo la vite il più possibile inclinata verso il basso.

### Maggiori informazioni

### Altri prodotti

- Viti di spinta, DIN 6332 con puntale forma S


### Disegno



### Caratteristiche

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H12	Dimensioni				t <sub>1</sub>	Per viti di spinta DIN 6332	α min.		Codice
		d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	[mm]					
<b>DIN 6311 con anello di ritegno forma S – Fig. 1, Acciaio</b>										
32	12,1	22	15	7	7,5	M16	5°	58	22560.0032	

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 14.06.2023.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.