


N 70, GASKOCHFELD, 75 CM, EDELSTAHL
T27DS79N0



Z2480X0 Simmer plate
Z32SE10X0 Kleintopfiring
Z32SW11X0 Wok-Ring

Das Gas-Kochfeld mit Designoberfläche aus Edelstahl und stufenweise regulierbarem FlameSelect.

- ✓ Flame Select – die ultimative Kontrolle über Ihre Flamme.
- ✓ Dualer Wok-Brenner (5,0 kW) – eine Flamme zum Simmern, eine zum Scharfanbraten.
- ✓ Bereit für Biomethan – befeuern Sie Ihr Kochfeld mit umweltfreundlichem Biomethangas.

Grillfunktion: Gas-Schaltermulde
Bauform: Einbau
Beheizungsart: Gas
Anzahl der Kochzonen: 5
Bedienelemente: Schwertknebel
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Breite: 750 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 53 x 750 x 520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 145 x 793 x 597 mm
Nettogewicht: 15.5 kg
Bruttogewicht: 17.0 kg
Restwärmearzeige: Ohne
Lage der Steuerung: Vorne
Oberflächenmaterial: Edelstahl
Oberflächenfarbe: Edelstahl
Länge Anschlusskabel: 100.0 cm
EAN-Nummer: 4242004203520
Gasanschlusswert: 12500 W
Absicherung: 3 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 60; 50 Hz



N 70, GASKOCHFELD, 75 CM, EDELSTAHL T27DS79N0

Design

- Edelstahl Oberfläche
- Abnehmbare Topfträger, Gusseisen schwarz emailliert

Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 5 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Inklusive 1 Dual-Wokbrenner: Verwenden Sie einen besonders großen Leistungsbereich und steuern Sie zwei Flammenringe separat.
- Links: Wokbrenner bis zu 5 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne Mitte: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)

Sicherheit

- Thermoelektrische Züandsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 53 x 750 x 520
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 12.5 kW

N 70, GASKOCHFELD, 75 CM, EDELSTAHL
T27DS79N0

