



# Lexmark MS810 Serie



MS810de

## Ausgelegt auf höchste Leistung.

Wir präsentieren: die Nummer 1. Mit schneller Druckgeschwindigkeit und mehreren Finisher-Optionen erfüllt die Lexmark MS810 Serie auch anspruchsvollste Businessanforderungen. Sie möchten beidseitig drucken? Entscheiden Sie sich für den MS810dn. Sie brauchen Produktivitätslösungen? Dann ist der MS810de die richtige Wahl.

## Setzen Sie Maßstäbe für höhere Produktivität.

Immer einen Schritt voraus und mehr Leistung in kürzerer Zeit. Diese außerordentlich effizienten Systeme erfüllen Ihre höchsten Erwartungen.

**Schnellere Verarbeitung:** Erhöhen Sie Ihre Druckgeschwindigkeit, indem Sie den bis auf 2,5 GB ausbaubaren Speicher, einen 800 MHz Dual-Core-Prozessor und Gigabit Ethernet nutzen.



Bis zu 52 S./Min.



Mehrere Medien



Finishing-Funktion



Lösungen



**Zuverlässig hohe Leistung:** Drucken Sie im Handumdrehen bis zu 50.000 Seiten pro Monat und reduzieren Sie die Anzahl der Wartungsunterbrechungen dank modernster Papierhandhabung.

**Halten Sie Ihren Drucker auf Trab:** Mit einer maximalen Zuführungskapazität von bis zu 4.400 Blatt und einer Tonerkassette mit hoher Kapazität müssen Sie seltener Papier nachlegen oder Kassetten austauschen.

**Geringere Wartezeiten:** Drucken Sie 52 Seiten pro Minute und erleben Sie die Ausgabe der ersten Seite in 4,8 Sekunden.

## Professioneller Look. Intelligenter arbeiten.

Erstellen Sie präsentationsreife Dokumente ganz nach Ihren Vorstellungen mit automatischen Finishing-Optionen. Unser benutzerfreundliches Bedienfeld macht alles denkbar einfach.

**Bedienerfreundliche Displays:** Mit dem brillanten 6-cm-Farbdisplay behalten Sie immer den Überblick. Sie benötigen mehr Kontrolle und Produktivitätslösungen? Entscheiden Sie sich für den solutionsfähigen MS810de mit einem 10,9-cm-Farb-Touchscreen.

**Geben Sie Dokumenten den letzten Schliff:**

Erstellen Sie hochprofessionelle Ausdrücke mit automatischen Optionen wie versetzter Ausgabe, Heften und Lochen.

**Drucken auf einer Vielzahl von Medien:**

Mit integriertem beidseitigen<sup>2</sup> Druck und Unterstützung verschiedenster Druckmedien leisten Sie mehr für Ihr Unternehmen und sparen gleichzeitig Papier.

**Innovativer Toner für bessere Leistung:**

Steigern Sie die Systemleistung mit Unison™ Toner von Lexmark, der von der ersten bis zur letzten Seite beständige Druckqualität liefert.

**Intelligenter Workflow.  
Sicheres Design.**

Unser innovatives System vereinfacht Ihre Arbeitsabläufe und steigert die Produktivität. Hochentwickelte Sicherheitsfunktionen bieten maximalen Schutz für wichtige Unternehmensdaten.

**Jederzeit und überall drucken<sup>1</sup>:** Mit diesem System drucken Sie von App-fähigen mobilen Geräten genauso wie vom Desktop Ihres PCs.

**Sicherheit für das gesamte Unternehmen:**

Ab sofort können Sie die Nutzung nach Mitarbeiter authentifizieren, autorisieren und überwachen. Standard-Netzwerksicherheitsprotokolle, Datenverschlüsselung und das Löschen der Festplatte sorgen darüber hinaus für den effizienten Schutz vertraulicher Daten.

**Potenzielle Risiken erkennen:**


Überwachungsprotokolle verfolgen mehr als 100 Variable und Ereignisse einschließlich der Aktivitäten Ihrer Benutzer. Sie unterstützen ein Angriffserkennungssystem mit Echtzeitverfolgung.

**Optionale Produktivitätslösungen:** Sie möchten Ihr Unternehmen auf Trab bringen mit Workflowlösungen, die Print-on-Demand, automatisierte Abläufe und vieles mehr bieten? Holen Sie sich den solutionsfähigen MS810de.

<sup>1</sup>Weitere Informationen zu mobilen Drucklösungen von Lexmark finden Sie unter: [lexmark.com/mobile](http://lexmark.com/mobile)

<sup>2</sup>Nur die Modelle MS810dn/dtn und MS810de mit Duplexfunktion (beidseitiger Druck) sind ENERGY STAR-konform.

# Spezifikationen Lexmark MS810 Serie



Standard  
 Optional

\*Die maximal unterstützten Konfigurationen finden Sie im Handbuch zu Drucker, Optionen und Druckerstandkompatibilität unter [http://www.lexmark.com/publications/furniture\\_safety/](http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/)

Produktspezifikationen	Lexmark MS810n	Lexmark MS810dn	Lexmark MS810de
<b>Drucken</b>			
Display	6-cm-Farbdisplay		Lexmark e-Task Farb-Touchscreen (10,9 cm)
Druckgeschwindigkeit (DIN A4): Bis zu <sup>4</sup>	Schwarz: 52 Seiten/Minute		
Zeit bis Druckbeginn	Schwarz: 4,8 Sekunden		
Druckauflösung	Schwarz: 600 x 600 dpi, 2.400 IQ-Bildqualität, 1.200 x 1.200 dpi, 1.200 IQ-Bildqualität		
Speicher / Prozessor	Standard: 512 MB / Maximal: 2.560 MB / Dual Core, 800 MHz		
Festplatte	Optional verfügbar		
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen <sup>2</sup>	3.000 - 50.000 Seiten		
Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu <sup>3</sup>	250.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)		
<b>Verbrauchsmaterialien<sup>5</sup></b>			
Kapazität Tonerkassetten (Bis zu) <sup>1</sup>	Tonerkassette für 25.000 Seiten, Tonerassette für 6.000 Seiten		
Geschätzte Kapazität der Belichtungseinheit: Bis zu	100.000 Seiten, basierend auf 3 A4-Seiten pro Druckjob und ca. 5% Seitendeckung		
Im Lieferumfang enthaltene Tonerkassetten <sup>1</sup>	Starter-Rückgabe-Tonerassette für 10.000 Seiten		
<b>Papierhandhabung</b>			
Papierhandhabung Standard	550-Blatt-Ablage, 100-Blatt-Universalzuführung, Integrierte 550-Blatt-Zuführung	Integrierte Duplexeinheit, 550-Blatt-Ablage, 100-Blatt-Universalzuführung, Integrierte 550-Blatt-Zuführung	
Papierhandhabung optional	Ausgabeerweiterung, Ausgabeerweiterung, Finisher zum Heften und Lochen, Finisher zum Heften, Mailbox mit 4 Ablagen, Abschließbare 550-Blatt-Zuführung, Abschließbare 250-Blatt-Zuführung, 2.100-Blatt-Zuführung, 550-Blatt-Zuführung, 250-Blatt-Zuführung		
Kapazität der Papiereingabe: Bis zu	Standard: 650 Blatt / Maximal: 4.400 Blatt		
Kapazität der Papierablage: Bis zu	Standard: 550 Blatt / Maximal: 2.550 Blatt		
Unterstützte Medien	detaillierte Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmaterialien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und Label Guide unter <a href="http://www.lexmark.com">www.lexmark.com</a> → Handbücher (nur Englisch), Transparentfolien, Normalpapier, Papiretiketten, integrierte Etiketten, Briefumschläge, zweibahnige Etiketten, Karton		
Unterstützte Medienformate	DIN A6, Oficio, Universal, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, Briefumschlag DL, Briefumschlag DIN C5, Briefumschlag DIN B5, DIN A5, DIN A4, Briefumschlag Nr. 9, Briefumschlag 7 3/4, Briefumschlag Nr. 10		
<b>Allgemeine Angaben<sup>6</sup></b>			
Standard-Schnittstellen	Hi-Speed USB 2.0 Port an der Vorderseite (Typ A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B), 1 interner Kartensteckplatz		Hi-Speed USB 2.0 Port an der Geräterückseite (Typ A), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Vorderseite (Typ A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B), 1 interner Kartensteckplatz
Optionale Netzwerkanschlüsse / Optionale lokale Schnittstellen	Internal MarkNet N8350 802.11b/g/n WLAN / Interne bidirektionale, parallele 1284-B-Schnittstelle, Interne serielle RS-232C-Schnittstelle		
Geräuschemission	Drucken: 56 dB(A)		
Spezifizierte Betriebsumgebung	Höhe: 0 bis 2.896 Meter, Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur: 16 bis 32 °C		
Garantie	1 Jahr On-Site-Repair-Garantie		
Abmessungen (H x B x T) / Gewicht	419 x 425 x 510 mm / 23,66 kg		419 x 425 x 510 mm / 23,71 kg

<sup>1</sup>Durchschnittliche Seitenleistung. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752. <sup>2</sup>Empfohlenes monatliches Druckvolumen" ist ein Bereich von Seiten, der die Kunden dabei unterstützt, Lexmark Produktangebote auf der Basis der durchschnittlichen Anzahl von Seiten zu beurteilen, die sie mit dem Gerät jeden Monat drucken möchten. Lexmark empfiehlt eine Anzahl gedruckter Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs für eine optimale Geräteleistung, auf der Basis von Faktoren wie: Intervalle für den Austausch der Druckkassetten bzw. der Tintenpatronen, Intervalle für das Einlegen von Papier, Geschwindigkeit und typische Nutzung durch den Kunden. <sup>3</sup>Maximales monatliches Druckvolumen" wird als die maximale Anzahl Seiten definiert, die ein Gerät innerhalb eines Monats ausgeben kann. Dieser Wert ermöglicht es, die Robustheit des Geräts mit anderen Lexmark Druckern und Multifunktionsgeräten zu vergleichen. <sup>4</sup>Die Druck- und Kopiergeschwindigkeit wurde gemäß ISO/IEC 24734 bzw. ISO/IEC 24735 ermittelt (ESAT). Weitere Informationen finden Sie unter: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>5</sup>Das Produkt funktioniert nur mit Ersatzkassetten, die zur Verwendung in einer bestimmten geografischen Region konzipiert sind. Ausführliche Informationen finden Sie unter [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions). <sup>6</sup>Drucker werden mit bestimmten Lizenzbedingungen verkauft. Weitere Informationen finden Sie unter [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense).



[www.lexmark.de](http://www.lexmark.de)

© 2015 Lexmark und das Lexmark Logo sind in den USA und/oder anderen Ländern registrierte Marken von Lexmark International, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ENERGY STAR® ist eine in den USA eingetragene Marke.

AirPrint und das AirPrint-Logo sind Marken von Apple Inc.