



Hammertacker A11

- Material: Stahl
- Heftungsart: tackern
- Befüllungsart Klammernmagazin: Unterlademechanik
- besonders leicht: nur 0,9 kg
- Klammermagazinkapazität: 150 Klammern
- Maße: (B)308 x (T)42 x (H)55 mm
- passende Heftklammern: 140/6-10 mm

Anwendungsbeispiele:

- zum Sichern und Befestigen von Bodenunterlagen, Teppichunterlagen, Plastikplanen oder Unterspannbahnen
- ideal auch für den Außeneinsatz
- für Anwendungen in der Dachindustrie
- perfekt für den täglichen Einsatz

für wen geeignet:

- für Installateure
- für Dachdecker
- für Teppichleger und Raumausstatter



Hammertacker A11



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Farbe	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Hammertacker A11	schwarz / silber		0322	65900011
Zubehör: Heftklammern 140/10	Edelstahl	5.000 Stück	0477	65900036
	verzinkt	2.000 Stück	0347	65900027
	verzinkt	5.000 Stück	0342	65900022
Zubehör: Heftklammern 140/6	verzinkt	2.000 Stück	0345	65900025
		5.000 Stück	0340	65900020
Zubehör: Heftklammern 140/8	Edelstahl	2.000 Stück	1216	65900051
	verzinkt	2.000 Stück	0346	65900026
	verzinkt	5.000 Stück	0341	65900021