

## VARIOfit diable porte-panneaux

force 250 kg, pelle largeur x profondeur 500 x 200 mm, transport de panneaux longitudinal, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage air sur jante tôle d'acier

Numéro d'article: 202903



VARIOfit



12  
YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Diabie porte-panneaux

### Force 250 kg

diabie porte-panneaux

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 500 x 200 mm
- transport de panneaux longitudinal
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x largeur 1425 x 1260 mm
- roues avec bandage air sur jante tôle d'acier
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à billes
- 2 roues porteuses
- 12 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	Ø de roue	260 mm
type de diable de manutention	diable porte-panneaux	roulement	roulement à billes
charge	250 kg	Roue porteuse	2 roues porteuses
largeur de pelle	500 mm	poignée de sécurité	non
profondeur de pelle	200 mm	hauteur	1425 mm
matériau	acier	largeur	1260 mm
matériau de finition	soudé	utilisation	longitudinal
rabattable	non	surface	finition peinture époxy
patins pour escaliers	non	couleur	bleu gentiane // RAL5010
nombre/type de roulettes	2 roues	garantie	12 années
pneumatique	air	Poids	17 kg
matériau de jante	tôle d'acier		