

ZARGES

escabeau grande hauteur

ZAP NEO S

estrade hauteur x largeur x profondeur 990 x 400 x 400 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium, main courante pliable pour un gain de place

Numéro d'article: 219792



ZARGES Escabeau grande hauteur ZAP NEO S

avec main courante rabattable

escabeau grande hauteur

- estrade hauteur x largeur x profondeur 990 x 400 x 400 mm
- accès à un côté
- 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.)
- profondeur des marches 80 mm
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 2,99 m
- posé hauteur x largeur 2200 mm x 640 mm
- en aluminium
- connexion marches/lisse rivetage 3 points
- main courante pliable pour un gain de place
- application sûre grâce à main courante
- main courante double face
- pieds d'échelle antidérapants
- poids 10,4 kg



Détails techniques

technique de montée	escabeau grande hauteur	largeur	640 mm
matériau	aluminium	connexion d'échelons/de longeron	rivetage 3 points
utilisation	à un côté	fonction rabattable	main courante pliable pour un gain de place
hauteur d'estrade	990 mm	soubassement	pieds d'échelle antidérapants
largeur d'estrade	400 mm	roulant	non
profondeur d'estrade	400 mm	équipement de sécurité échelle	main courante
hauteur de travail	2,99 m	protection contre l'écartement	non
nombre de marches	4	étrier de sécurité	non
type de marche/d'échelon	marche(s) en tôle striée	main courante	double face
profondeur des marches	80 mm	Poids	10,4 kg
hauteur	2200 mm		