Denios
Enveloppe chauffante

Convient pour fût de 60 litres, puissance 300 W, équipé de avec thermostat auto-limitant

Numéro d'article: 271876

Enveloppe chauffante

- Convient pour fût de 60 litres
- hauteur x largeur x profondeur 460 x 1250 x 100 mm
- câble longueur 5 m
- puissance 300 W
- température jusqu'à 50 °C
- équipé de avec thermostat auto-limitant
- indice de protection IP56 : Dépôt de poussière, forte projection d'eau
- Approprié homologué selon les directives UE 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE

Détails techniques

type de récipient	Accessoires	longueur de câble	5 m
pour capacité	60 l	puissance	300 W
pour fût	fût de 60 litres	température jusqu'à	50 °C
matériau couche extérieure	nylon	alimentation	240 V
couleur	noir	équipement accessoires	Thermostat, auto-limitant
hauteur	460 mm	indice de protection IP	56 : Dépôt de poussière, forte projection d'eau

largeur	1250 mm	homologation	homologué selon les directives UE 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE
profondeur	100 mm	Poids	5 kg