



ADB armoire universelle

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 920 x 420 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec fermeture barre de poussée avec serrure à cylindre, corps avec finition peinture époxy structurée en RAL7035 gris clair, face avant avec finition peinture époxy structurée en RAL7016 gris anthracite

Numéro d'article: 272369



armoire universelle

- convient pour bureaux, ateliers, entrepôts et autres environnements de travail
- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 920 x 420 mm
- force par plateau 50 kg
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- En acier
- 4 niveau(x) avec tablette en acier
- réglable par pas de 25 mm
- porte à double battant
- portes à fleur
- Chaque porte est équipée d'amortisseurs en caoutchouc insonorisants
- ouverture via poignée tournante

- verrouillable avec fermeture barre de poussée avec serrure à cylindre
- verrouillage de sécurité à 2 points
- corps avec finition peinture époxy structurée en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition peinture époxy structurée en RAL7016 gris anthracite
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- Produit livré livré monté
- certification GS et TÜV
- conseils d'utilisation : les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge

Détails techniques

type de meuble	armoire	exécution porte	à fleur
type d'armoire	armoire universelle	Amortissement de porte	oui
convient pour (secteurs)	bureaux, ateliers, entrepôts	verrouillable	oui
conducteur d'électricité	non	système de fermeture	fermeture barre de poussée avec serrure à cylindre
type de porte	porte à double battant	fonction de fermeture	verrouillage de sécurité à 2 points
hauteur	1950 mm	matériau	acier
largeur	920 mm	tablette réglable au pas	25 mm
profondeur	420 mm	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
équipement armoire	tablettes	surface de tablette	finition peinture époxy
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	cloison de séparation médiane	non
stabilité des tablettes / niveau	pli sur tous les côtés	angle d'ouverture de porte	180 °
type tablette/niveau	tablette en acier	poignée	poignée tournante
charge tablette	50 kg	roulant	non
couleur du corps	gris clair // RAL7035	certification	GS // TÜV
couleur de la face avant	gris anthracite // RAL7016	livraison	livré monté
surface de corps	finition peinture époxy	conseil d'utilisation charge max	les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
surface de face avant	finition peinture époxy	Poids	54 kg

Accessoires

272404



tablette pour armoire universelle, largeur x profondeur 915 x 400 mm, force 50 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair

Cela s'adapte aussi ...

		
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
272165		chariot pliable, force 60 kg, avec 2 plateau(x), châssis en gris/rouge, hauteur x longueur x largeur 1025 x 890 x 550 mm, avec bandage caoutchouc pleinsur jante plastique
323429		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en rouge
447771		revêtement de sol industriel, tapis, hauteur x longueur x largeur 9 x 1500 x 900 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974212		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 100 x 95 / 65 mm, en polypropylène en bleu