

sangle d'arrimage

sangle d'arrimage 2 parties avec 2 mousquetons, force traction 5 t, longueur de la courroie 8000 mm, largeur 50 mm, en orange



Numéro d'article: 670546

Sangle d'arrimage

avec levier à rochet autobloquant

sangle d'arrimage

- sangle d'arrimage 2 parties avec 2 mousquetons
- force traction 5 t
- longueur de la courroie 8000 mm, largeur 50 mm
- en orange
- avec label de sécurité GS



Détails techniques





sécurité de transport	sangle d'arrimage	largeur	50 mm
force de traction	5 t	couleur	orange
force de traction daN	350 daN	certification	GS
exécution sangle d'arrimage	2 parties avec 2 mousquetons	Poids	3,1 kg
longueur	8000 mm		

Cela s'adapte aussi ...

221159



lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux

221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm