

Feuille de données du produit



Article N°: 2843 Chariot caisse en tôle

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Chariot entièrement en tôle d'acier. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Détails techniques:



Charge totale (kg)	600
Longueur de surface utile (mm)	1200
Largeur de surface utile (mm)	800
Hauteur de zone de chargement (mm)	806
Longueur totale (mm)	1330
Largeur totale (mm)	825
Hauteur totale (mm)	1069
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Configuration	Stahlblech
Poids (kg)	98
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976028439