

Feuille de données du produit



Article N°: 4830/7016 Chariot à plateaux tûlés avec rebord

Equipements de manutention



Construction en acier avec 3 plateaux étanches et rebord de 40 mm, revêtement époxy gris anthracite RAL 7016, dossier de poussée horizontal. Charge maximum plateau du haut et médian : 200 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Détails techniques:



Charge totale (kg)	400
Longueur de surface utile (mm)	850
Largeur de surface utile (mm)	500
Hauteur plateaux (mm)	207, 519, 829
Longueur totale (mm)	1021
Largeur totale (mm)	500
Hauteur totale (mm)	870
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	160 x 40
Poids (kg)	46
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976748306