


- sandgestrahlte Ausführung - Serie »valve line«


| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Gehäuse und Kugel: | Messing vernickelt |
| Gewindematerial: | Messing blank |
| Drehgriff: | Kunststoff |
| Kugelabdichtung: | PTFE |
| Spindelabdichtung: | NBR |
| Mediums- und Umgebungstemperatur: | -10 °C bis +90 °C |
| Betriebsdruck: | max. 10 bar |



373.01-E

Kugelhahn mit Drehgriff

| Artikel Nr. | Ident Nr. | L mm | SW mm | DN | G | G1 | T mm | T1 mm | E mm |
|-------------|-----------|------|-------|----|-------|-------|------|-------|------|
| 373.01-E | 115727 | 42,0 | 20 | 8 | G 1/4 | G 1/4 | 12,0 | 9,5 | 38,0 |
| 373.02-E | 115728 | 42,0 | 20 | 8 | G 3/8 | G 3/8 | 12,0 | 10,5 | 38,0 |
| 373.03-E | 115729 | 45,5 | 24 | 10 | G 1/2 | G 1/2 | 12,0 | 10,5 | 41,5 |



373.11-E

Kugelhahn mit Drehgriff

| Art.-Nr. | Ident Nr. | L mm | SW mm | DN | G | G1 | T mm | T1 mm | E mm |
|----------|-----------|------|-------|----|-------|-------|------|-------|------|
| 373.11-E | 115730 | 40,5 | 20 | 8 | G 1/4 | G 1/4 | 9,5 | 9,5 | 38,0 |
| 373.22-E | 115731 | 40,5 | 20 | 8 | G 3/8 | G 3/8 | 10,0 | 10,5 | 38,0 |
| 373.33-E | 115732 | 44,5 | 24 | 10 | G 1/2 | G 1/2 | 11,5 | 10,5 | 41,5 |