

Productinformatie

08 21 145

Spitse kombitang

DIN ISO 5746



- Mini kracht-kombitang met spitse bekken.
- Voor alle courante installatie- en reparatiewerkzaamheden.
- Makkelijk te hanteren in moeilijk toegankelijke zones dankzij de slanke vorm van de kop met spits uitlopende bekken (zeer veilig tegen verdraaien)
- Grijpvlak met bolling aan één zijde om vlakke delen veilig te grijpen
- Door de gefreesde groef in de grijpzone kunnen kleine werkstukken zoals spijkers, pennen en bouten stevig vastgehouden en getrokken worden
- De betrouwbare en veelzijdige kombitang voor onderweg
- Eenvoudig snijden dankzij krachtig scharnier met grote overbrenging
- Met lemmeten voor zachte, middelharde en harde draad
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC
- Lange levensduur en stabiele punten
- Gesmeed uit speciaal gereedschapstaal in bijzondere kwaliteit, stapsgewijs oliegehard


Algemeen

Artikel-nr.	08 21 145
EAN	4003773078951
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	116 g
Afmetingen	145 x 53 x 12 mm
Norm	DIN ISO 5746
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,0 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2,0 mm
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 8,0 mm
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	16,0 mm ²

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



vaste grip, ook aan vlakke delen door het driepunten-oplegstuk