

Productinformatie

37 21 125

Grijptang

Voor fijnmechanica

DIN ISO 9655

- Precisietangen voor fijne montagewerkzaamheden bijv. in elektronica en fijne mechanica
- Voor grijpen, klemmen, buigen en justeren
- Punten precisiegeslepen
- Gladde grijpvlakken
- Kanten zorgvuldig ontbraamd
- Verzonken scharnier
- Platte, spitse bekken
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, oliegehard



Algemeen

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Artikel-nr. | 37 21 125 |
| EAN | 4003773035138 |
| Tang | zwart geatramenteerd |
| Kop | gepolijst |
| Benen | met kunststof bekleed |
| gewicht | 74 g |
| Afmetingen | 125 x 56 x 13 mm |
| Norm | DIN ISO 9655 |
| REACH conformiteit | bevat geen SVHC |
| RoHS conformiteit | niet van toepassing |

Technische specificaties

| | |
|--------------------------|---------|
| Bekdikte (scharnier) (D) | 7,0 mm |
| Puntbreedte (E) | 2,0 mm |
| Tip Thickness (F) | 2,0 mm |
| Beklengte (B) | 27,0 mm |
| Kopbreedte (A) | 12,5 mm |

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen