

## Termékinformációk

# 71 31 160

### KNIPEX CoBolt® S

Kompakt csapszeg-vágók

Horonnyal a vágóélben



- A mélyedéssel rendelkező nagy teherbírású vágóél a legkeményebb kerek anyagokat is átvágja egyetlen vágási művelettel
- Különösen nagy vágásteljesítmény kézreálló, 160 mm hosszal
- Kicsi, keskeny fej a nagyon jó hozzáféréshez
- Kompakt és erős: akár Ø 4,8 mm-ig elvágja a csavarokat, szögeket, szegecseket stb.
- Vágóél-keménység kb. 64 HRC
- Kisebb erőfelfejtés a hatékony áttétel-mechanikának köszönhetően
- A vágott anyag megcsúszását csökkenti a lézeres kialakítású vágóél
- Csukló alatt elhelyezkedő megfogó felülettel, megfogáshoz és húzalok húzásához Ø 1,0 mm-es átmérőtől
- Vágás nagyobb keresztmetszeteknek a jobb karáttétel okozta, könnyebb vágására szolgáló mélyedéssel a forgáspontok közelében
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



### Altalános

Cikkszám	71 31 160
EAN	4003773084587
Fogó	feketére foszfátzott
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	200 g
Méret	160 x 45 x 14 mm

### Műszaki jellemzők

Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 5,3 mm
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,8 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,6 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 3,3 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



