

Información sobre productos

71 32 200 T

KNIPEX CoBolt®

Cortabulones compacto



- El muelle de apertura y el cierre están integrados adicionalmente en los mangos para un trabajo cómodo y un transporte seguro
- Con fundas esbeltas en dos componentes, sin reborde para mejor manejo y transporte más fácil
- Con superficie de agarre debajo de la articulación para agarrar y trefilar alambres a partir de Ø 1,0 mm
- Alicates con anilla de fijación para colocar un dispositivo de protección anticaídas
- Con filos de corte de precisión para alambre blando, duro y cuerda de piano
- Para cortar componentes como bulones, clavos, remaches etc. hasta Ø 5,2 mm
- Rendimiento de corte excepcional con poco esfuerzo gracias al diseño de articulación muy efectivo
- Con muesca para facilitar el corte de alambres más gruesos
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 62 HRC
- Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas



Información general	
Núm. de artículo	71 32 200 T
EAN	4003773080060
Alicate	negro atramentado
Mangos	con fundas esbeltas en dos componentes, con anilla de fijación integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas
Peso	380 g
Dimensiones	200 x 55 x 23 mm
conforme a REACH	contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas	
Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 6 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 5,2 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 4,0 mm
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	Ø 3,6 mm
Protección anticaídas	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.