

Informazione prodotto

78 03 140 ESD

Electronic Super Knips® XL ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- Versione più lunga di 15 mm: maggiore stabilità, migliori prestazioni di taglio
- Di lunga durata e inossidabile, in acciaio chirurgico INOX
- Durezza dei taglienti ca. 54 HRC
- Taglienti rettificati di precisione senza sfaccettature per un taglio preciso e raso di fili sottili, ad es. nell'elettronica e nella meccanica di precisione
- Taglienti di forma particolare adatti anche per tagliare fili metallici poco sporgenti da Ø 0,2 mm
- Con molla di apertura e limitazione di apertura per un lavoro rapido, ergonomico e pratico grazie all'apertura automatica e alla pratica larghezza delle ganasce
- Funzionamento estremamente facile per lavorare senza affaticare la mano grazie alla cerniera con rivetto in acciaio INOX
- Acciaio per utensili INOX

Generico

Art. No.	78 03 140 ESD
EAN	4003773081661
Testa	pulita
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
Peso	77 g
Dimensioni	140 x 50 x 15 mm
Norma	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 1,2 mm
Valori di taglio filo dolce (diametro)	Ø 0,2 – 2,1 mm
	12,3 mm
	9,2 mm
Larghezza testa (A)	15,7 mm
ESD	sì

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori