

Informazione prodotto

83 10 040

Giratubi con ganasce a 90°

DIN 5234

- Forma svedese
- Con ganasce piegate a 90°
- Denti contrari al senso di rotazione
- Dentatura ulteriormente temperata ad induzione
- Impugnatura con profilo a doppia "T"
- Ghiera con dispositivo anticaduta
- Rossi, verniciati a polvere, superficie esterna delle ganasce rettificata liscia
- Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini



Generico	
Art. No.	83 10 040
EAN	4003773022336
Esecuzione	rossa, verniciata a polvere
Peso	4.921 g
Dimensioni	750 x 88 x 25 mm
Norma	DIN 5234
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche	
Apertura	130 mm
Capacità per tubi (diametro)	Ø 5 1/8
Capacità per tubi (diametro)	Ø 130 mm
Per dadi apertura	130 mm
Diametro interno in pollici	Ø 4 Pollici

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

