

## Rollcart trapsteekwagen

Uitgerust met 3 sterren-set,  
draagvermogen 150 kg, steekplaat  
breedte x diepte 300 x 225 mm,  
onderstel met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, wielen met TPE-  
banden

Artikelnummer: 158314



## Rollcart 3 ster trappensteekwagen

Draagvermogen 150 kg

trapsteekwagen

- Uitgerust met 3 sterren-set
- hoogte x breedte x diepte 1300 x 580 x 630 mm
- draagvermogen 150 kg
- steekplaat breedte x diepte 300 x 225 mm
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- met bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met TPE-banden
- wiel Ø 160 mm
- wielnaaf met groefkogellager
- set sterwielen met massief rubber-banden



## Technische details

transporttoestel	transportwagen	wiel-ø	160 mm
type kar	trapsteekwagen	wiellager	groefkogellager
draagvermogen	150 kg	banden sterwielen	massief rubber
breedte schep	300 mm	wiellager sterwielen	wiellager
diepte schep	225 mm	veiligheidsgreep	ja
set sterwielen	3 sterren	hoogte	1300 mm
materiaal	staal	breedte	580 mm
materiaal verwerking	gelast	diepte	630 mm
in-/uitklapbaar	nee	oppervlak	m. poedercoating
trapslede	nee	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
banden	TPE	gewicht	18 kg