

Rollcart chariots à quadruple paroi

force 1200 kg, plateau longueur x largeur 1600 x 800 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable, rehausse 4 parois (tube d'acier), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 203043

Rollcart Chariot à 4 ridelles tubulaires

Force 1200 kg

chariots à quadruple paroi

- force 1200 kg
- plateau longueur x largeur 1600 x 800 mm
- hauteur de charge 305 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable
- rehausse 4 parois (tube d'acier)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage caoutchouc plein
- 5 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	norme européenne	non
type de chariot	chariots à dossier	poignée	2 pièce
type de chariot à dossier	chariots à quadruple paroi	rabattable	non
charge	1200 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
hauteur de charge	305 mm	pneumatique	caoutchouc plein
longueur de plateau	1600 mm	Ø de roue	200 mm
largeur de plateau	800 mm	roulement	roulement à billes
matériau de plateforme	plaque de contreplaqué	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
surface de plateforme	antidérapant	disposition des roues	rectangulaire
exécution de plateforme	imperméable	hauteur	800 mm
rehausses	4 parois (tube d'acier)	surface de châssis	finition peinture époxy
emboîtable	non	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau	acier	garantie	5 années
matériau de finition	soudé	Poids	97 kg

Cela s'adapte aussi ...

149743		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
203396		marchepied pliant roulant, en aluminium en aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,65 x 20 m, 2 x 3 marches à profil antidérapant (estrade incl.), avec 4 roulettes à ressort
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
551468		carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg